

HDVF-L750

7-calowy wizjer LCD Full HD



Overview

Duży, 7-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), idealny do produkcji na żywo w standardzie 4K podczas pracy z kamerami studyjnymi Sony, kamerami wideo XDCAM oraz kamerami F65 i PMW-F55

7-calowego wizjera LCD Full HD HDVF-L750 można używać z szeroką gamą kamer studyjnych Sony, kamer wideo XDCAM (przy użyciu doczonego kabla VF i adaptera stopki V) oraz kamer wideo F65 i serii PMW, takich jak PMW-F55 i PMW-F5, w środowiskach produkcji na żywo w standardzie 4K i HD. Panel LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 pozwala na dokładniejsze ustawianie ostrości. Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 oraz funkcja oscyloskopu (WFM) umożliwiają bardzo precyzyjne sterowanie ekspozycją. Złącze sygnału wejściowego 3G-SDI zapewnia możliwość wyświetlania poza sygnałem z kamery także obrazu pochodzącego ze źródeł zewnętrznych, a dwa programowalne przyciski na ramce pozwalają na stosowanie konfiguracji specjalnych. Wizjer jest także wyposażony w prostokątne osłony ograniczające odbłaski.

7-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), idealny do produkcji na żywo w standardzie 4K i HD

łatwiejsze i dokładniejsze ustawianie ostrości, szczególnie w

zastosowaniach 4K z uyciem kamer F65 i PMW-F55.

Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1

atwiejsze oglądanie obrazu podczas transmisji na żywo z terenu.

Funkcja WFM (oscylloskop)

Kompleksowe monitorowanie obrazu, umożliwiające bardzo precyzyjne sterowanie ekspozycją.

Złącze zewnętrznego sygnału wejściowego 3G-SDI

Możliwość kontroli w warunkach terenowych zewnętrznymi różnymi wideo, w tym obrazem ze sprzętu innych producentów.

Features

7-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i wysokim współczynniku kontrastu

Precyzyjny panel LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli zapewnia imponującą jakością Full HD, umożliwiając atwiejsze i dokładniejsze ustawianie ostrości, szczególnie w zastosowaniach 4K z uyciem kamer F65 i PMW-F55. Wizjer można także zamontować do wszystkich kamer studyjnych Sony oraz kamer wideo XDCAM (przy uyciu doczonego kabla VF i adaptera stopki V).

Wysoki współczynnik kontrastu

Bardzo wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 ułatwia oglądanie obrazu podczas transmisji na żywo z terenu.

Funkcja WFM (oscylloskop)

Funkcja WFM umożliwia kompleksowe monitorowanie regulacji obrazu, pozwalając na bardzo precyzyjne sterowanie ekspozycją i ustawianie optymalnej ostrości.

Złącze zewnętrznego sygnału wejściowego 3G-SDI

Wejście 3G-SDI umożliwia monitorowanie zewnętrznych sygnałów SDI do standardu 3G-SDI w czasie rzeczywistym. Umożliwia to kontrolę w warunkach terenowych zewnętrznych różnic wideo, w tym obrazu ze sprzętu innych producentów. Oprócz sygnału pochodzącego z kamery można również korzystać z powrotnego sygnału wideo.

Programowalne przeczniki na ramce

Wizjer HDVF-L750 jest wyposażony w dwa programowalne przeczniki na obudowie, które pozwalają na zastosowanie konfiguracji specjalnych.

Prosta osłona oraz kabel HDVF

Wizjer jest wyposażony w prostą osłonę oraz kabel HDVF.

Related products



HXC-FB80

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"



UHC-8300

System kamery 8K UHC-8300 z przetwornikiem 3CMOS i jednostką sterującą kamery 8K UHCU-8300, UKCU-8001 (część ST 2110 8K), UZCU-SNMP80 (protokół SNMP do ST 2110 8K), UKCU-IP01F (Networked Media Interface)



HDLA-3501

Adapter do douch obiektywów



HDLA-3505

Adapter do douch obiektywów



HDC-3200

Tor kamerowy 3CMOS 4K 2/3"

Gallery

