

## HSCU-300R

Kompaktowy moduł sterowania kamer HSC-300R oraz HSC-100R



### Overview

#### **Prosta i jednocześnie wielofunkcyjna konfiguracja systemu poprzez cyfrowe poczenie typu triax**

Niewielki rozmiar modułu sterowania kamer HSCU-300R wynosi 1,5 U stanowi standardowy 19-calowy system montowany w szelaku, który sprawdza się w produkcjach, w przypadku których ilość dostępnego miejsca jest ograniczona. Gdy lepy przedni panel modułu HSCU-300R zostanie zastąpiony przez opcjonalny przedni panel sterowania modułu CCU HKCU-FP2, możliwe jest skonfigurowanie prostego systemu zdalnego sterowania. Wieloma funkcjami kamery można sterować za pomocą pokręteł regulacyjnych i przełączników znajdujących się na panelu HKCU-FP2.

#### **Sterowanie wieloma kamerami**

Co więcej, jeśli zainstalowano opcjonalne oprogramowanie kamery HZCU-MC3, panel HSCU-300R umożliwi sterowanie kamerami HSC-300R lub HSC-100R za pomocą głównego modułu sterującego MSU-1000/1500 lub pilota z serii RCP-1000. Dzięki temu kamera może być używana jako prosty system studyjny lub jako część zakrojonego na szeroką skalę systemu transmisyjnego składającego się z wielu kamer.

Related  
products



## **HSC-100R**

Przenońska kamera  
kompaktowa HD/SD z  
trzema  
przetwornikami CCD  
Power HAD FX 2/3 cala  
umoliwiająca  
obsług cyfrowego  
poczenia typu  
triax

## Gallery

