

HSCU-300RF

Kompaktowy moduł sterowania kamer HSC-300RF oraz HSC-100RF



Overview

Prosta i jednocześnie wielofunkcyjna konfiguracja systemu poprzez wiatowodowe poczenie z prdkoci 1,5 Gb/s

Niewielki rozmiar modułu sterowania kamer HSCU-300RF wynosi 1,5 U i stanowi standardowy 19-calowy system montowany w szelaku, który sprawdza si w produkcjach, w przypadku których ilo dostpnego miejsca jest ograniczona. Gdy przedni panel modułu HSCU-300RF zostanie zastpiony przez opcjonalny przedni panel sterowania modułu CCU HKCU-FP2, moliwe jest skonfigurowanie prostego systemu zdalnego sterowania. Wieloma funkcjami kamery mona sterowa za pomoc pokrte regulacyjnych i przeczników znajdujcy si na panelu HKCU-FP2.

Sterowanie wieloma kamerami

Co wiecej, jeli zainstalowano opcjonalne oprogramowanie kamery HZCU-MC3, panel HSCU-300RF umoliwi sterowanie kamer HSC-300RF lub HSC-100RF za pomoc gównego modułu sterujcego MSU-1000/1500 lub pilota z serii RCP-1000. Dzieki temu kamera HSC-300RF moe by uywana jako prosty system studyjny lub jako cz zakrojonego na szerok skal systemu transmisyjnego skadajcego si z wielu kamer.

Gallery

