

HXR-FMU128

Modu pamici flash 128 GB



Overview

HXR-FMU128 to opcjonalny rejestrator z pamici flash do kamkorderów NEX-FS700E, NEX-FS700EK, NEX-FS100E, NEX-FS100EK, NEX-EA50E i HXR-NX5E. Urzdzzenie montuje si w prosty sposób z prawej strony kamery. Dostpna jest funkcja nagrywania hybrydowego: jednoczesnego zapisu na rejestrator HXR-FMU128 i na kart pamici. Urzdzzenie pozwala nagrywa przez dugi czas: do 10 godzin przy najwyszej jakoci HD (28 Mb/s) i 11 godzin przy 24 Mb/s.

Nagrywanie hybrydowe

Modu pamici HXR-FMU128 umoliwia jednoczesne nagrywanie materiau w jakoci HD i SD oraz poczenie jakoci HD i SD, dziki czemu zapewnia natychmiastow dostpno kopii zapasowej, szybki prac z systemem NLE oraz swobod rejestrowania nagrań w terenie.

Proste, bezporednie podczenie

Modu pamici HXR-FMU128 zosta zaprojektowany specjalnie dla kamkordera HXR-NX5E i mona go atwo podczy do tylnej czci tego urzdzzenia.

Dugi czas nagrywania

Urzdzzenie umoliwia cige nagrywanie przez mniej wicej 10 godzin w jakoci HD przy najwyszej przeplywnoci 28 Mb/s oraz przez 11 godzin przy przeplywnoci 24 Mb/s. Moliwo ta jest szczególnie

użyteczna dla filmowców, którym zależy na wydłużeniu czasu nagrywania podczas obsługi wydarzeń i wiadomości uslug dla firm.

Specifications

Dane ogólne

Pojemno	128 GB (Fat32)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP SP3 (wersja 64-bitowa i wersja Starter nie obsługiwane) Windows Vista SP2 (wersja Starter nie jest obsługiwana) Windows 7 Mac OS X (10.4 lub nowszy)
Temperatura w środowisku pracy	Od 0 do 40°C
Wejcia/wyjścia	USB: USB 2.0 typu Mini-B (x1 wyjście)
Zasilanie	5 V prądu stałego (zasilanie przez kamerę)
Pobór mocy	0,9 W (zasilanie przez kamerę)
Wymiary (szer. x wys. x gb.)	5,4 x 8,5 x 1,7 cm
Waga	80 g

Czas trwania zapisu

Liniowy PCM, 2- kanaowy	PS (28 Mb/s): 10 godz. 0 min
	FX (24 Mb/s): 11 godz. 40 min
	FH (17 Mb/s): 15 godz. 30 min
	HQ (9 Mb/s): 26 godz. 10 min
	LP (5 Mb/s): 41 godz. 30 min

Dolby Digital, 2- kanaowy	PS (28 Mb/s): 10 godz. 35 min
	FX (24 Mb/s): 12 godz. 20 min
	FH (17 Mb/s): 16 godz. 20 min
	HQ (9 Mb/s): 29 godz. 50 min
	LP (5 Mb/s): 51 godz. 20 min

Rozdzielczo standardowa	Tryb HQ: 32 godz. 40 min
----------------------------	--------------------------

Gallery

