

LKRM-U331

Zestaw 6 lamp o mocy 330 W do cyfrowego projektora kinowego 4K



Overview

6 wysokocinieniowych lamp rtciowych 330 W

Pojedyncza zapasowa lampa do zestawu LKRM-U331 nosi oznaczenie LKRM-U331S

Specifications

Dane ogólne

Wymiary (szer. x wys. x d.) W przybli. 89 x 122 x 148 mm

Masa Ok. 510 g

Uwagi

Informacja dotycząca środowiska naturalnego dla

Lampa w tym urządzeniu zawiera rt. Pozbywanie się materiałów tego rodzaju może być objęte przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania

klientów z USA

i recyklingu prosimy
o skontaktowanie się
z władzami lokalnymi lub
odwiedzenie strony
www.sony.com/mercury.

Gallery

