

LMD-XH550MT

55-calowy monitor medyczny
LCD 3D/2D o rozdzielczoci 4K



Specifications

Parametry obrazu

Panel	Aktywna matryca TFT LCD
Rozmiar obrazu (przektna)	1387,8 mm
Efektywny rozmiar obrazu (poziomo x pionowo)	1209,6 × 680,4 mm (47 5/8 × 26 7/8 cala)
Wielko piksela	0,315 × 0,315 mm (0,0124 × 0,0124 cala)
Rozdzielczo (poziomo x pionowo)	3840 x 2160 pikseli
Proporcje	16:9
Sprawno pikseli	99,99%
Podwietlenie	LED

Technologia panelu	Wyświetlacz LCD z matrycą IPS
Luminancja (specyfikacja panelu)	550 cd/m ² (warto typowa) 1500 cd/m ² (warto typowa, szczytowa)
Współczynnik kontrastu	1 000 000:1 (warto typowa)
Kolory	10-bitowa paleta kolorów (1 073 741 824)
Liczba klatek na sekund (panel)	50/60 Hz
Kty widzenia (specyfikacja panelu)	89°/89°/89°/89° (warto typowa) (kontrast z góry / z dołu / z prawej / z lewej > 10:1)
Kt widzenia w pionie (tryb 3D)	37° przy oglądaniu z odległości ponad 1000 mm, współczynnik przesuchu poniżej 7% (warto typowa)
Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, wyrównanie, HLG
Wejście	
Wejście HDMI	HDMI (x1) (zgodno z HDCP 2.3)
	DVI-D (x1) (pojedyncze cze

Wejcie DVI-D	TMDS, zgodnie z HDCP 1.4)
Wejcie SDI	BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI
DisplayPort	Display Port (x1) (zgodno z SST, HDCP 1.3)
Szeregowe zcze zdalnego sterowania (LAN)	9-stykowe D-sub (RS-232C) (x1), RJ-45 (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
Zdalne sterowanie	Gniazdo mini jack stereo (x1)
Wejcie prdu przemiennego	Zcze sygnau wejciowego AC (x1) AC 100–240 V, 50/60 Hz
Wejcie DC	-

Wyjcie

Wyjcie SDI	BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI
Wyjcie CLONE	BNC (x1) 12G 3G-SDI
Wyjcie DC 5 V / 12 V	Wyjcie 5 V (x1) 2,0 A maks. Wyjcie 12 V (x1) 2,5 A maks.

Dane ogólne

Zasilanie	AC IN: 100–240 V, 50/60 Hz, 3,1–1,1 A
Pobór mocy	Okoo 290 W (maks.)
Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 40°C
Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85% (bez kondensacji)
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od –20°C do +60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x g.)	1249,6 × 763,3 × 92,8 mm (49 1/4 × 30 1/8 × 3 3/4 cala)
Waga	Okoo 27 kg (okoo 59 lb 8,4 oz)
Mocowanie (szer. × wys.)	200 × 200 mm 400 × 200 mm
Stopień IP	IP45 (przód)/IP32 (pozostae)

Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilacza sieciowego (1)
Uchwyt przewodu zasilacza
sieciowego (2)
Dokument „Przed uyciem
urzdzenia” (1)
Pyta CD-ROM (zawierajca
instrukcj obsugi) (1)
Lista punktów serwisowych (1)
ruba M6 × 12 mm (4)
Zestaw z osonami oczu 3D: CFV-
E30SK (1)
Instrukcja obsugi zestawu
z osonami oczu 3D (1)

Akcesoria opcjonalne

Zestaw z osonami oczu 3D: CFV-
E30SK
Zestaw z osonami oczu 2D: CFV-
E20SK
Osona oczu 3D: CFV-E30D
Osona oczu 2D: CFV-E20D
Nakadka na oson: CFV-
50SC
Oprawka na oson: CFV-B100
Przecznik nony FS-24

Related products



LMD- XH320MT

32-calowy monitor
medyczny LCD 3D/2D
o rozdzielczoci 4K



LMD- XH550MD

55-calowy monitor
chirurgiczny 4K 2D



HVO- 4000MT

Rejestrator medyczny
4K 2D/3D



MCC- 1000MD

Dwuelementowa
chirurgiczna kamera
video Full HD

Gallery

