

MDR-7506

Profesjonalne suchawki
stereofoniczne



Overview

Linia profesjonalnych suchawek Sony została stworzona z myślą o doskonałym poczuciu wytrzymałości, wygody i funkcjonalności, dlatego codziennie korzystaj z nich na całym świecie specjaliści w studiach emisyjnych i nagraniowych. Do suchawek MDR-7506 dołączony jest ochronny pokrowiec transportowy oraz adapter Unimatch™ 3,5 mm/6,3 mm z pozłacanymi stykami.

Specifications

Dane techniczne

Typ suchawek	Dynamiczne, zamknięte
--------------	-----------------------

Typ magnesu	Neodymowy
-------------	-----------

Rozmiar przetwornika	40,0 mm
----------------------	---------

Pasma częstotliwości	10-20 kHz
-------------------------	-----------

Impedancja	63 Ω
------------	------

Czułość	106 dB/W/m
---------	------------

Moc	1000 mW
Typ wtyku	Pozacany wtyk stereofoniczny Unimatch 1/4" i 1/8"
Dugo przewodu	2,987 m
Waga	229,63 g

Related products



MDR-M1

Nowe studyjne suchawki referencyjne, zamknięte, z ultraszerokopasmowym odtwarzaniem dla zawodowych dźwiękowców i twórców muzyki.

Gallery

