

MDR-7510

Profesjonalne suchawki
studyjne



Everything Audio
Network
STELLAR SOUND!

Overview

Precyzyjna konstrukcja do zastosowań wymagających wysokiej precyzji

Model 7510 rozszerza gam suchawek z serii MDR-7500 o nową, trwałą konstrukcję, która stanowi doskonały wybór w przypadku zastosowań związanych z monitorowaniem i miksowaniem dźwięku. Nowe przetworniki o średnicy 50 mm z membranami PET (politereftalan etylenu) zapewniają szerokie pasmo przenoszenia, szeroki zakres dynamiki oraz wysoką precyzję odwzorowania dźwięków.

Model 7510 obsługuje wysokie poziomy mocy i jest wyposażony w magnesy neodymowe oraz cewki drgające z miedzi beztlenowej (OFC). Nauszniki z miękkiego materiału dostosowują się do naturalnego kształtu uszu, zapewniając komfort noszenia i skuteczną izolację dźwięków.

Features

Przetworniki 50 mm z membran PET

Konstrukcja nauszna zamknięta

Szerokie pasmo przenoszenia

Obsługa wysokich mocy — 2000 mW

Wtyk stereofoniczny Unimatch**Pozacane styki i przewód OFC****Doczony mikki futera**

Specifications

Ogólne dane techniczne

Typ suchawek	Dynamiczne, zamkните
Typ magnesu	Neodymowy
Rozmiar przetwornika	50,0 mm
Pasmo częstotliwości	5–40 kHz
Impedancja	24 omy
Czuo	108 dB/mW
Moc	2000 mW
Typ wtyku	Pozacany, stereofoniczny, z adapterem Unimatch 3,5 mm/6,3 mm
Dugo przewodu	3 m
Waga	261 g

Gallery

