

## NXL-FR318

Modu przetwarzania sygnału  
SDI-IP



### Overview

#### **Rama do montau w szafach rack zawierajca gniazda na karty rozszerzeń SDI-IP NXLK-IP40F i NXLK-IP45F**

NXL-FR318 to rama o wysokości 3U przeznaczona do montau w szafach rack. Można w niej zainstalować maksymalnie 18 kart rozszerzających. Dla zapewnienia nadmiarowości urządzenie jest wyposażone w dwa zasilacze. Idealnie nadaje się do czenia urządzeń SDI z infrastruktury opartej na protokole IP. Karta rozszerzająca NXLK-IP40F obsługuje konwersję sygnałów 4K/HD z SDI na IP i z IP na SDI. Karta rozszerzająca NXLK-IP45F daje dodatkowo możliwość przesłania przez czep IP sygnału audio. Kontrolki bieżącego stanu umieszczone na panelu przednim kontrolki LED. Użytkownik może również kontrolować stan wejścia sygnału wzorcowego oraz wejścia i wyjścia czasu wzorcowego.

### Features

#### **18 uniwersalnych gniazd na karty rozszerzające SDI-IP**

Rama NXL-FR318 zawiera 18 wolnych gniazd, w których można zainstalować dowolną kombinację opcjonalnych kart NXLK-IP40F i NXLK-IP45F. Pozwala to skonfigurować system w pełni zgodny z potrzebami użytkownika.

## Zgodno z SNMP zapewniająca minimalne przestoje sprzętu

Urządzenie pozwala na wykorzystanie protokołu SMTP (Simple Network Management Protocol). Jest on powszechnie używany do monitorowania pracy sieci i urządzeń. Jego zastosowanie umożliwia zdalne kontrolowanie działania oraz planowanie konserwacji tak, by w jak najmniejszym stopniu zakócała ona normalną pracę.

## Specifications

### Dane ogólne

Zasilanie	Napięcie przemiennie 100–240 V ±10% 50/60 Hz, dwie linie
Pobór mocy	300 W
Wymiary	440 × 132 × 420 mm (szer. x wys. x g.)
Waga	Okolo 12 kg
Zakresy temperatur	Temperatura gwarantowanego działania: Od 5°C do 40°C Temperatura gwarantowanego utrzymywania parametrów: Od 10°C do 35°C Temperatura przechowywania: Od -20°C do +60°C

### Dane techniczne wejścia/wyjścia —

## REFERENCE IN

Zcze	Typu BNC (2 szt.), przelotka (loop-through) 75 Ω
Liczba linii	1 (przelotka)
Formaty sygnału	Sygna trójpoziomowej synchronizacji HD, sygna black burst (NTSC, PAL), sygna SYNC (NTSC, PAL)

## Dane techniczne wejcia/wyjcia — STATUS OUT

Zcze	15-stykowe D-sub (eńskie)
Formaty sygnału	Otwarty kolektor

## Dane techniczne wejcia/wyjcia — NETWORK

Zcze	RJ-45
Liczba linii	1
Formaty sygnału	Zgodno z Ethernet 100Base-T

## Dane techniczne wejcia/wyjcia — AUX-IN

Zcze	Typu BNC (x1)
------	---------------

## Doczone akcesoria

Doczone  
akcesoria

Instrukcja obsługi (1)

## Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

Uchwyt do montau w szafie rack  
RMM-10

Przewód zasilajcy (serwisowe  
numery czci: 1-557-377-11  
(USA, Kanada), 1-782-929-22  
(Europa))

## Related products



### **NXL-IP55**

Jednostka do  
produkcji na ywo IP



### **IP Live Manager**

Aplikacja  
komputerowa do  
konfigurowania  
materiaów wideo w  
moduach NXL-IP55  
oraz zarzdzania  
nimi



### **PWS- 100NM1**

Stacja robocza IP Live  
System Manager



NETWORKED **LIVE**

### **PWS- 110NM1**

Stacja IP Live System  
Manager

## Gallery

