

ODBK-201

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



Overview

ODBK-201 to zasilacz do modułów ODS-L30M/L60.

Seria ODBK-20X współpracuje z napdami ODS-D280F i ODS-D77F.

Penia rozwiązań

Related products



ODS-L30M

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



ODS-L60E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



ODS-L100E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



ODS-D280F

Przeznaczony do skalowalnego systemu bibliotecznego PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E napd Optical Disc Archive Fibre Channel, który przy korzystaniu z kaset II generacji ODC-3300R zapewnia bardzo du szybko zapisu (1 Gb/s przy wczonej weryfikacji) i odczytu (2 Gb/s)



ODS-D77F

Napęd dysków
Optical Disc Archive z
kanałem
wiatrowodowym
dla skalowalnej
biblioteki ODS-L30M
PetaSite o szybkości
transmisji danych do
1150 Mb/s (odczyt) i
780 Mb/s (dysk
jednokrotnego
zapisu) lub 310 Mb/s
(dysk wielokrotnego
zapisu)

ODS- D380F

* W celu uzyskania
szczegółowych
informacji prosimy o
kontakt z lokalnym
przedstawicielem ds.
sprzedaży.

Gallery

