

Optical Disc Archive Cartridge Generation 2



Kaseta ODC-3300R 3,3 TB do
jednokrotnego zapisu

Overview

Trwae, niezawodne i pojemne noniki do systemu Optical Disc Archive – II generacja

Pojemno 3,3 TB

Dwustronny dysk z trzema warstwami na stron ma 3,3 TB pojemności. Mimo to rozmiar kasety jest taki sam jak w systemach ODA pierwszej generacji.

Wiksza szybko transmisji danych

Dziki zastosowaniu dwustronnego nonika oraz nowego systemu czytnika maksymalna szybko transmisji danych wynosi 1 Gb/s przy zapisie i 2 Gb/s przy odczycie.

Niezawodny nonik do archiwizacji

Nonik Archival Disc zawiera specjaln warstw do nagrywania, bardzo odporn na korozj i utlenianie. Cechuje si ona du trwaoci w zastosowaniach archiwalnych.

Specifications

Parametry techniczne

Dysk

Archival Disc

Całkowita
pojemno

3300 GB (3,3 TB)

Warstwa do nagrywania	Dwustronny dysk z trzema warstwami na stron
Sposób zapisu	Format wyspa/rowek (Land & Groove)
Typ nagrania	Zapis jednokrotny
Liczba cykli odczytu	1 000 000 cykli
Wymiary	132 x 130 x 26,7 mm
Warunki dziaania	5° – 55°
Warunki przechowywania	-10° – 55° / wilgotno wzgl dna 3 – 90% (krótkoterminowo) 10° – 30° / wilgotno wzgl dna 30 – 70% (dugoterminowo *zalecana)
Okres archiwizacji	100 lat (szacunkowo)

Related products



ODS-L30M

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds.



ODS-D280U

Samodzielny napd Optical Disc Archive, który przy



ODS-L100E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o



ODS-L60E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds.

sprzeday.

korzystaniu z kaset II generacji ODC-3300R zapewnia bardzo du szybko zapisu (1 Gb/s przy wzonej weryfikacji) i odczytu (2 Gb/s)

kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzeday.

sprzeday.



ODS-D280F

Przeznaczony do skalowalnego systemu bibliotecznego PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E napd Optical Disc Archive Fibre Channel, który przy korzystaniu z kaset II generacji ODC-3300R zapewnia bardzo du szybko zapisu (1 Gb/s przy wzonej weryfikacji) i odczytu (2 Gb/s)

ODS-D380F

* W celu uzyskania szczegóowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzeday.

ODS-D380U

* W celu uzyskania szczegóowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzeday.

Gallery

