

## Optical Disc Archive Cartridge Generation 3

Kaseta ODC5500R 5,5 TB do  
jednokrotnego zapisu



### Overview

**Trwae, niezawodne i pojemne noniki do systemu Optical Disc Archive – III generacja**

**Pojemno 5,5 TB**

Dwustronny dysk z trzema warstwami po kadej stronie ma 5,5 TB pojemnoci. Mimo to rozmiar kasety jest taki sam jak w systemach ODA pierwszej i drugiej generacji.

**Wiksza szybko transmisji danych**

Dziki zastosowaniu dwustronnego nonika oraz 8-kanaowego napdu optycznego maksymalna prdko przesyania danych wynosi 1,5 Gb/s przy zapisie i 3 Gb/s przy odczycie.

**Niezawodny nonik do archiwizacji**

Nonik Archival Disc zawiera specjaln warstw do nagrywania, bardzo odporn na korozj i utlenianie. Cechuje si ona du trwaoci w zastosowaniach archiwalnych.

### Specifications

#### Dane ogólne

Dysk

Archival Disc

Cakowita

5500 GB (5,5 TB)

pojemno	
Warstwa do nagrywania	Dwustronny dysk z trzema warstwami na stron
Sposób zapisu	Format wyspa/rowek (Land & Groove)
Typ nagrania	Zapis jednokrotny
Liczba cykli odczytu	1 000 000 cykli
Wymiary	132 x 130 x 26,7 mm
Warunki dziaania	5° – 55°
Warunki przechowywania	10° – 30° / 30% – 70% wilgotnoci wzglđnej
Okres archiwizacji	100 lat (szacunkowo)

## Gallery

