

PDW-U2

Napd Professional Disc XDCAM



Overview

Kompaktowe urządzenie obsługujące wszystkie formaty plików XDCAM

Model PDW-U2 rozszerza możliwości urządzeń XDCAM w dziedzinie IT, stanowiąc prosty przenośny napęd, który może być używany wraz z komputerami PC i Mac do przeglądania materiałów (przy użyciu bezpłatnego oprogramowania firmy Sony) oraz do pełnego dostępu w trybie odczytu/zapisu przy użyciu zgodnego systemu montażu nieliniowego. Bardzo popularna alternatywa dla urządzenia PWD-U, model PDW-U2 obsługuje cztero-, dwu- i jednowarstwowe noniki XDCAM Professional Disc, oferując pojemność do 128 GB. W późniejszym czasie planowana jest obsługa trójwarstwowych dysków wielokrotnego zapisu.

Features

Obsługa wszystkich formatów plików XDCAM

Napęd PDW-U2 obsługuje pliki we wszystkich formatach: XDCAM HD422, XDCAM HD oraz XDCAM SD. Urządzenie umożliwia także rejestrowanie plików danych przy użyciu folderu danych użytkownika.

Obsługa czterowarstwowych noników Professional Disc o dużej pojemności

Urządzenie PDW-U2 obsługuje czterowarstwowe dyski

Professional Disc jednokrotnego zapisu (PFD128QLW), dyski dwuwarstwowe (PFD50DLA) oraz dyski jednowarstwowe (PFD23A), zapewniając wysoką pojemność, nowe możliwości organizacji pracy oraz ponad cztery godziny rejestracji materiału w trybie HD422 z przepływnością 50 Mb/s.

Szybki odczyt i zapis

Dzięki zastosowaniu nowego 2-kanałowego, 1-głowicowego napędu DCHS napęd PDW-U2 zapewnia 2,6-krotnie wyższą prędkość odczytu i 1,5-krotnie wyższą prędkość zapisu niż model PDW-U1.

Dostęp do noników Professional Disc bez pośrednictwa komputera

Napęd PDW-U2 zapewnia bezpośredni dostęp do plików zapisanych na dyskach Professional Disc z komputera podłączonego za pomocą przewodu USB. System obsługuje interfejs USB Super Speed (USB 3.0) oraz USB 2.0 Hi-Speed.

Kompaktowa konstrukcja

Urządzenie PDW-U2 jest niewielkie i lekkie, podobnie jak model PDW-U1. Może być użytkowane zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie	Prąd stały 12 V (zasilacz AC w zestawie)
Pobór mocy	19,2 W
Temperatura	

w rodowisku pracy	20 W (rednio)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do +60°C Od -4°F do +140°F
Wilgotno	Od 20% do 90% (wilgotno wzgl dna)
Waga	1,7 kg 3 funty 12 uncji
Wymiary (szer. x wys. x g.) *1	67,4 × 164 × 219 mm (bez wystajcych elementów) 2 3/4 × 6 1/2 × 8 5/8 cala (bez wystajcych elementów)
Format zapisu/odtworzenia (obraz)	5 3/4 x 3 5/8 x 15 3/4 inches (excluding protrusions) 146 x 92 x 398 mm (bez wystajcych elementów)
Format zapisu/odtworzenia (dwik)	Autonomiczny napd dysków Optical Disc Archive (x1)
Format zapisu/odtworzenia (dane wideo proxy)	MPEG-4
Format zapisu/odtworzenia	A-law (8 kanaów/8 bitów/8 kHz)

(dane audio proxy)

Czas zapisu/odtworzenia (MPEG HD422)	50 Mb/s: ok. 95 min (PFD50DLA), ok. 43 min (PFD23A)
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Czas zapisu/odtworzenia (MPEG HD)	USB Super-Speed
--------------------------------------	-----------------

Czas nagrywania/odtworzenia zarejestrowanego materiau (MPEG IMX)	Zasilacz AC (x1) (przewód zasilania AC powinien zosta doczony przez odpowiedniego sprzedawc) Kabel USB 3.0 (x1) Arkusze z numerem seryjnym programu Content Manager (x1) Instrukcja obsugi (CD-ROM) (x1) Instrukcja obsugi (x1)
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czas nagrywania/odtworzenia zarejestrowanego materiau (DVCAM)	25 Mb/s: ok. 185 min (PFD50DLA), ok. 85 min (PFD23A)
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Napd dyskowy/gniazda pamici

Typ noników	Napd Professional Disc (x1)
-------------	-----------------------------

Wejcie/wyjcie

USB

USB Super Speed (USB 3.0) (x1)

Dostarczane wyposażenie

Dostarczane
wyposażenie

Napd ODS-D55U zapewnia bardzo du szybko przesyłu danych: odczyt z prdkoci 330 Mb/s i zapis z prdkoci 210 Mb/s (dyski jednokrotnego zapisu) lub 130 Mb/s (dyski wielokrotnego zapisu).

Uwagi

Uwaga

[*1] Podane wartoci wymiarów s przybliżone.

Related
products



PDW-850

Doskonaa kamera wideo XDCAM HD422 Professional Disc z trzema 2/3-calowymi przetwornikami CCD Power HAD FX o najwyższej jakości obrazu, obsugujca atwe do udostpniania i

archiwizowania
noniki

Gallery

