

XDCA-FS7

Moduł rozszerzeń do kamery PXW-FS7



Omówienie

Moduł rozszerzeń do kamery PXW-FS7 umożliwia obsługę wielu kamer oraz kodowanie w standardzie Apple ProRes 422

Kamera PXW-FS7 XDCAM standardowo umożliwia zapis wewnętrzny w formatach XAVC i MPEG-2 na kartach XQD, ale można także przymocować do niej opcjonalny moduł rozszerzeń XDCA-FS7. Odbyna się to przy użyciu wielostykowego złącza, dlatego nie trzeba martwić się o kable. Moduł rozszerzeń udostępnia dodatkowe złącza we/wy, takie jak wejścia/wyjścia kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby obsługi wielu kamer. Ponadto możliwe jest użycie typowych akumulatorów ze stopką V. Moduł zapewnia też wyjście danych RAW do rejestrowania materiałów w 12-bitowym formacie RAW za pomocą rejestratora AXS-R5 (w połączeniu z modulem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy za pośrednictwem interfejsu FS RAW. Moduł rozszerzeń XDCA-FS7 koduje strumień wideo do kodeka Apple ProRes 422, a następnie zapisuje go na wewnętrznym nośniku XQD.

Zapis w formacie Apple ProRes 422

Wbudowana funkcja kodowania Full HD ProRes umożliwia zapis nagrań w formacie ProRes na karcie XQD w kamerze.

* Aktualizacja oprogramowania układowego, która zostanie udostępniona na początku 2015 r.

Możliwość rejestrowania 12-bitowych obrazów RAW w rejestratorze zewnętrznym

Kamera PXW-FS7 wymaga modułu XDCA-FS7 w celu rejestrowania 12-bitowego materiału RAW za pomocą rejestratora AXS-R5 (w połączeniu z modulem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy. Dane RAW będą przesyłane za pośrednictwem interfejsu FS RAW do modułu rozszerzeń i będą w pełni zgodne z danymi RAW NEX-FS700.

Możliwość pracy w konfiguracji obejmującej wiele kamer

Wejścia/wyjścia kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby pracy z wieloma kamerami albo możliwość użycia typowych akumulatorów ze stopką V.

Funkcje

Bezproblemowe mocowanie do kamery PXW-FS7

Moduł rozszerzeń XDCA-FS7 można podłączyć bezpośrednio do kamery XDCAM PXW-FS7, aby umożliwić użycie funkcji dostosowanych do stylu nagrywania operatora lub preferowanej organizacji pracy. Odbyna się to przy użyciu wielostykowego złącza, dzięki czemu nie trzeba martwić się o kable. W przypadku użycia większych obiektywów moduł rozszerzeń równoważy większy ciężar z przodu i zwiększa stabilność kamery na ramieniu.

Zapis w formacie Apple ProRes 422 na karcie XQD

Wbudowana funkcja kodowania Full HD ProRes umożliwia zapis nagrań w formacie ProRes na karcie XQD w kamerze.

* Aktualizacja oprogramowania układowego, która zostanie udostępniona na początku 2015 r.

Możliwość rejestrowania 12-bitowych obrazów RAW w rejestratorze zewnętrznym

Kamera PXW-FS7 wymaga modułu XDCA-FS7 w celu rejestrowania 12-bitowego materiału RAW za pomocą rejestratora AXS-R5 (w połączeniu z modułem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy.

Dodatkowe złącza we/wy do obsługi wielu kamer oraz możliwość zasilania dodatkowych akcesoriów

Funkcje kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby obsługi wielu kamer
Moduł zapewnia także zasilanie dodatkowych akcesoriów oraz umożliwia stosowanie popularnych akumulatorów z mocowaniem typu V.

Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Wrzesień 20 2026