

XDCA-FX9

Moduł rozszerzający do kamery FX9



Omówienie

Większa funkcjonalność: zaawansowane funkcje sieciowe, dźwięk bezprzewodowy* i reprodukcja w formacie RAW**

Moduł rozszerzający XDCA-FX9 zapewnia dodatkowe funkcje, dzięki którym praca staje się wygodniejsza i bardziej elastyczna. Podłącza się go bezpośrednio do kamery PXW-FX9 — nie są do tego potrzebne żadne przewody.

Na module można w prosty sposób instalować akumulatory z serii BP-GL i BP-FL, wydłużające czas pracy kamery.

Moduł XDCA-FX9 zapewnia zaawansowane funkcje sieciowe do prowadzenia transmisji na żywo i przesyłania plików przez sieć Ethernet lub dwie sieci komórkowe. Urządzenie podłącza się do złącza MultiPin z tyłu kamery PXW-FX9. Wbudowane gniazdo na odbiornik bezprzewodowy pozwala na użycie bezprzewodowego systemu audio o wysokiej jakości.* Dostępne są również złącza wyjściowe kodu czasowego i D-tap.

Oprócz tego moduł XDCA-FX9 umożliwia bezpośrednie przesyłanie 16-bitowego sygnału RAW do zewnętrznego rejestratora innego producenta.**

Złącze Ethernet RJ45 w module XDCA-FX9 umożliwia przewodowe sterowanie*** ekspozycją, balansem bieli i innymi parametrami przy użyciu panelu zdalnego sterowania. W przypadku użycia oferowanego oddzielnie adaptera LA-EB1 moduł XDCA-FX9 umożliwia zasilanie*** obiektywu B4.

** W kamerze PXW-FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 2.0 lub wyższej.*

*** W kamerze PXW-FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 2.1 lub wyższej. W przypadku reprodukcji obrazu QFHD z pola obrazu Super35 lub obrazu QFHD o wysokim klatkażu (100 / 120 kl./s) liczba bitów maleje do 10.*

**** W kamerze PXW-FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 3.0 lub wyższej. Do połączenia adaptera LA-EB1 z modulem XDCA-FX9 należy użyć przewodu dostarczonego z adapterem LA-EB1.*

Funkcje

Bezproblemowe podłączanie, doskonała ergonomia

Moduł rozszerzający XDCA-FX9 podłącza się bezpośrednio do złącza MultiPin z tyłu kamery PXW-FX9 — nie są do tego potrzebne żadne przewody. Współpraca z akumulatorami Sony z serii BP-GL i BP-FL pozwala na wydłużenie czasu pracy. W przypadku pracy z większymi obiektywami moduł optymalizuje wyważenie zestawu: kamera nie ciąży do przodu, co ułatwia filmowanie z ramienia.

Zaawansowane możliwości pracy w sieci

Kamera PXW-FX9 jest standardowo wyposażona w funkcje transmisji na żywo i przesyłania plików przez sieć bezprzewodową. Moduł XDCA-FX9 umożliwia

dotatkowo strumieniowe transmisje QoS przez dwie sieci komórkowe i zapewnia współpracę z siecią Ethernet. Pozwala to poprawić jakość obrazu i zwiększyć stabilność przekazu.

Obsługa dźwięku bezprzewodowego*

Moduł rozszerzający idealnie sprawdza się podczas produkcji wiadomości w terenie. Jest wyposażony w gniazdo na bezprzewodowy odbiornik audio, do którego można podłączać odbiorniki z serii DWX i URX.

** W kamerze PXW-FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 2.0 lub wyższej.*

Zapis 16-bitowego materiału RAW na zewnętrzny rejestrator**

Po podłączeniu modułu rozszerzającego XDCA-FX9 do kamery PXW-FX9 możliwy staje się zapis 16-bitowego materiału filmowego RAW na rejestrator RAW innego producenta (do nabycia oddzielnie). Dane w formacie RAW są reprodukowane bezpośrednio przez wbudowany interfejs RAW.

*** W kamerze PXW-FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 2.1 lub wyższej. W przypadku reprodukcji obrazu QFHD z pola obrazu Super35 lub obrazu QFHD o wysokim klatkażu (100 / 120 kl./s) liczba bitów maleje do 10.*

Sterowanie z panelu zdalnego sterowania przez łącze Ethernet

Złącze Ethernet RJ45 w module XDCA-FX9 umożliwia przewodowe sterowanie ekspozycją, balansem bieli i innymi parametrami przy użyciu panelu zdalnego sterowania.

** W kamerze FX9 musi być zainstalowane wewnętrzne oprogramowanie w wersji 3.0 lub wyższej*

Produkty pokrewne



BP-GL65A

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 66 Wh



BP-GL95A

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 95 Wh



BP-FL75

Akumulator Olivine o wysokiej żywotności do kamer serii F



BP-FLX75

Trwały akumulator oliwinowy o pojemności 76 Wh



LA-EB1

Adapter mocowania obiektywu typu B4 do kamer FX9, FS7 i FS7II



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.