


HZC-CSM10

Oprogramowanie komputerowe Master
Setup Unit (MSU)



Omówienie

Główny moduł sterujący, który umożliwia łatwą konfigurację i konserwację wielu kamer systemowych

HZC-CSM10 to przeznaczona dla platformy Windows aplikacja komputerowa pełniąca funkcję głównego modułu sterującego i umożliwiającą sterowanie kamerami systemowymi z poziomu komputera. Aplikacja HZC-CSM10 udostępnia te same funkcje co sprzętowy główny moduł sterujący i oferuje możliwość sterowania kamerą, wyświetlania poziomu optycznego, zarządzania plikami, przypisywania funkcji panelu zdalnego sterowania (RCP) oraz diagnostyki. Aplikacja HZC-CSM10 działa jako klient dla sprzętowego głównego modułu sterującego w celu zapewnienia pełnej stabilności systemu. Jest zgodna z każdym sprzętowym głównym modułem sterującym marki Sony, w tym z MSU-1000 i MSU-1500.

Klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie.

Funkcje

Aplikacja na komputery PC z systemem operacyjnym Windows

HZC-CSM10 to aplikacja komputerowa oparta na systemie Windows. Wymagania systemowe: Windows 7/8.1/10 (32-bitowy/64-bitowy) oraz 2 GB pamięci RAM.

Zgodność z kamerami systemowymi serii HDC oraz HSC

Aplikacja HZC-CSM10 obsługuje kamery systemowe z serii HDC oraz HSC, ale nie obsługuje kamer z serii HXC.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z panelem zdalnego sterowania

Zastosowany w aplikacji HZC-CSM10 graficzny interfejs użytkownika kontroluje każdy parametr kamery systemowej. Udostępnia łatwy w obsłudze panel zdalnego sterowania (RCP) do obsługi zadań kamery.

Zarządzanie plikami

Aplikacja HZC-CSM10 umożliwia przesyłanie plików pomiędzy kamerami z poziomu komputera i bardzo szybkie dostosowywanie całego systemu obejmującego wiele kamer.

Diagnostyka oraz wyświetlanie poziomu optycznego

W celu zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa komputerowy główny moduł sterujący udostępnia informacje o stanie systemu.

Obsługa pracy w trybie HDR

Aplikacja HZC-CSM10 umożliwia podgląd i zmienianie parametrów związanych z HDR, tak jak z modułów MSU-1000/1500.



HXC-FB80


Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"



HDC-P31

Przenośna kamera systemowa z 3 przetwornikami CMOS typu 2/3"

Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Październik 9 2026