

RCP-1501

Panel zdalnego sterowania z pokręteł przeznaczony do kamer z serii HDC/HSC/HXC. W 19-calowej szafie EIA mieszczą się 4 moduły.



Omówienie

Panel RCP-1501 jest wyposażony w wyświetlacz LCD z przełącznikami bezpośredniego wyboru funkcji i panelem dotykowym. Taka konfiguracja zapewnia funkcjonalność oraz łatwą obsługę i korzystnie wypada w porównaniu z modułami MSU. Urządzenie jest wyposażone w pokrętkę do regulacji przysłony i głównego poziomu czerni (master black). W 19-calowej szafie EIA można zamontować do czterech modułów.

Funkcje

Panel dotykowy i wiele przełączników bezpośredniego dostępu do różnych funkcji kamery

Na panelu zdalnego sterowania znajdują się elementy umożliwiające proste i precyzyjne sterowanie różnymi funkcjami kamery. Sposób rozmieszczenia przycisków, pokręteł regulacyjnych i innych elementów sterujących na panelu jest dostosowany do ich funkcji i częstotliwości użycia. Przyciski o szczególnym znaczeniu dla działania i konfiguracji kamer są otoczone ramkami, które zapobiegają przypadkowemu naciśnięciu.

Obsługa sieci Ethernet

Poza przewodem CCA-5, do podłączenia urządzenia można użyć przewodu sieci LAN. Oznacza to, że do sterowania systemem złożonym z wielu kamer można używać nie tylko modułów CNU-700, lecz także sieci LAN.

Bezpośrednia kontrola plików scen

Łatwo dostępny plik sceny zapewniający obsługę różnych ustawień sceny.

Konfigurowalne przełączniki i menu

Istnieje możliwość przypisania dowolnych funkcji do zapasowego przełącznika i stworzenia własnego menu ulubionych funkcji.

Możliwość tworzenia różnego rodzaju systemów sterowania

Użytkownicy kamer systemowych HDC/HSC/BVP mogą użyć modułów CNU-700 do stworzenia systemu sterowania wieloma kamerami. Zastosowanie dwóch modułów CNU-700 umożliwia sterowanie maksymalnie 24 kamerami. Można także stworzyć system wykorzystujący sieć LAN — w tym celu należy podłączyć moduł CCU współpracujący z sieciami LAN.

Dane techniczne

Dane ogólne

Zasilanie	Od 10,5 V do 30 V prądu stałego
-----------	---------------------------------

Pobór mocy	4 W
------------	-----

Temperatura w środowisku pracy	Od 5°C do 40°C
--------------------------------	----------------

Dane ogólne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(bez części wystających) 102 x 310 x 85 mm

Waga 1,8 kg

Złącza wejściowe/wyjściowe

Ethernet	8-stykowe złącze RJ-45 (x1)
CCU/CNU	Wielozłącze 8-stykowe, żeńskie (x1)
AUX	Wielozłącze 8-stykowe, żeńskie (x1)
Wejście/wyjście EXT	9-stykowe złącze D-sub, żeńskie (x1)

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

Produkty pokrewne



HXC-FB80

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"



MSU-3000

Główny moduł sterujący i panel zdalnego sterowania do obsługi wielu kamer systemowych (typ poziomy)



MSU-3500

Główny moduł sterujący i panel zdalnego sterowania do obsługi wielu kamer systemowych (typ pionowy)



UHC-8300

Przenośna kamera systemowa 8K z 3 przetwornikami CMOS typu 1,25 i obsługą 8K 2x HFR

Galeria

