

CA-FB70

Adapter światłowodowy do kamery HXC-D70
i kamkorderów PMW-320/350/400/500



Omówienie

Umożliwia podłączenie kablem światłowodowym modułu sterowania kamerą HXCU-FB70

Światłowodowy adapter CA-FB70 do kamery studyjnej HXC-D70 i kamer wideo PMW-320/350/400/500 zapewnia połączenie światłowodowe z modułem sterowania kamerą HXCU-FB70. Moduł sterowania kamerą umożliwia sterowanie kamerą HXC-D70 i PMW-320/350/400/500 z odległości do 250 metrów. Pozwala na przesyłanie zasilania oraz sygnałów aktywności, interkomu, powrotnego sygnału wideo, a także promptera.

Jeśli adapter CA-FB70 lub CA-TX70 jest skonfigurowany z kamkorderem PMW-500, wymagane jest użycie urządzenia CBK-HD02.

Jeśli adapter CA-FB70 lub CA-TX70 jest skonfigurowany z kamkorderem PMW-400/350/320, wymagane jest użycie urządzenia CBK-CE01.

Działa z HXCU-FB70

Adapter CA-FB70 w pełnym zakresie współpracuje z modułem sterowania kamerą (CCU) HXCU-FB70 podłączanym za pomocą światłowodu. Przedni panel sterowania jest domyślnie przymocowany do HXCU-FB70.

Funkcje

Połączenie kablem światłowodowym

Adapter CA-FB70 zapewnia najwyższą jakość transmitowanego obrazu i sprawne połączenie przy użyciu kabla światłowodowego o długości do 250 m (z wewnętrznym zasilaniem) lub nawet 10 km przy użyciu kabla jednomodowego i lokalnego źródła zasilania.

Połączenie obsługujące wszystkie sygnały

Adapter CA-FB70 umożliwia elastyczną integrację oraz oddalenie operatora od urządzenia dzięki obsłudze wszystkich kluczowych sygnałów (aktywności, interkomu, powrotnego przesyłania obrazu i promptera) w pełnej rozdzielczości HD. Istnieje możliwość wdrożenia złącz Lemo jako opcjonalnej alternatywy przy użyciu zestawu złącz światłowodowych Lemo HKC-LC01 w przypadku CA-FB70 / HXCE-FB70.

Współpracuje z urządzeniami HXCU-FB70 i HXCE-FB70 zwiększającymi uniwersalność zastosowań

Gdy adapter CA-FB70 wymaga zasilania po połączeniu z kamerą HXC-D70 lub PMW-320/350/500 albo gdy należy zapewnić transmisję sygnału na dużą odległość między adapterem a urządzeniem HXCU-FB70, adapter płynnie współpracuje ze światłowodowym modułem CCU HXCU-FB70 oraz z modułem rozszerzającym zasilania HXCE-FB70.



HXCU-FB70

Światłowodowy moduł CCU przeznaczony do współpracy z adapterem CA-FB70 i kamerami HXC-P70, HXC-D70 oraz PMW-320/350/400/500

CCFN-50

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector

Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.