

# HSCU-300RF

Kompaktowy moduł sterowania kamerą  
HSC-300RF oraz HSC-100RF



## Omówienie

### **Prosta i jednocześnie wielofunkcyjna konfiguracja systemu poprzez światłowodowe połączenie z prędkością 1,5 Gb/s**

Niewielki rozmiar modułu sterowania kamerą HSCU-300RF wynoszący 1,5 U stanowi standardowy 19-calowy system montowany w stelażu, który sprawdza się w produkcjach, w przypadku których ilość dostępnego miejsca jest ograniczona. Gdy przedni panel modułu HSCU-300RF zostanie zastąpiony przez opcjonalny przedni panel sterowania modułu CCU HKCU-FP2, możliwe jest skonfigurowanie prostego systemu zdalnego sterowania. Wieloma funkcjami kamery można sterować za pomocą pokręteł regulacyjnych i przełączników znajdujących się na panelu HKCU-FP2.

### **Sterowanie wieloma kamerami**

Co więcej, jeśli zainstalowano opcjonalne oprogramowanie kamery HZCU-MC3, panel HSCU-300RF umożliwi sterowanie kamerą HSC-300RF lub HSC-100RF za pomocą głównego modułu sterującego MSU-1000/1500 lub pilota z serii RCP-1000. Dzięki temu kamera HSC-300RF może być używana jako prosty system studyjny lub jako część zakrojonego na szeroką skalę systemu transmisyjnego składającego się z wielu kamer.

## Galeria

