

HXCE-FB70

Moduł przedłużacza połączenia i zasilania do kamkorderów HXC-D70 oraz PMW-320/350/500



Omówienie

Przedłużanie połączenia światłowodowego z 250 m do 10 km

HXCE-FB70 to moduł przedłużacza połączenia światłowodowego między adapterem światłowodowym CA-FB70 a wyposażoną w łącze światłowodowe jednostką sterującą do kamer (CCU) HXCU-FB70. Zasilanie urządzenia odbywa się z jednostki HXCU-FB70 przez światłowód. Następnie urządzenie podłącza się do adaptera CA-FB70 światłowodem jednomodowym. W takiej konfiguracji zasięg transmisji może się zwiększyć z 250 m do 250 m + 10 km, o ile adapter CA-FB70 zasilany jest lokalnie. Moduł HXCE-FB70 jest przeznaczony do współpracy z kamkorderami HXC-D70 i PMW-320/350/400/500.

Jakość obrazu Full HD oraz połączenie dla wszystkich sygnałów

Przedłużacz HXCE-FB70 zapewnia wspianą jakość obrazów, płynną integrację i możliwość zwiększenia zasięgu pracy dzięki obsłudze wszystkich kluczowych sygnałów (aktywności, interkomu, powrotnego sygnału wideo i promptera) w pełnej rozdzielczości HD.

Funkcje

Połączenie kablem światłowodowym

Adapter HXCE-FB70 zapewnia najwyższą jakość transmitowanego obrazu i sprawne połączenie przy użyciu kabla światłowodowego o długości do 250 m (z wewnętrznym zasilaniem) lub nawet 10 km przy użyciu kabla jednomodowego i lokalnego źródła zasilania.

Połączenie obsługujące wszystkie sygnały

Adapter HXCE-FB70 umożliwia elastyczną integrację z innymi urządzeniami oraz pozwala korzystać ze wszystkich kluczowych sygnałów (aktywności, interkomu, powrotnego przesyłania obrazu i promptera) w pełnej rozdzielczości HD.

Bardzo małe rozmiary i niska waga

Kompaktowy moduł można ustawić w dowolnym miejscu blisko wydarzeń, przy czym nie przyciąga on uwagi. Jest łatwy w przenoszeniu i ma uchwyt ułatwiający szybkie ustawianie.

Współpraca z urządzeniami CA-FB70 i HXCU-FB70 zwiększającymi uniwersalność zastosowań

Urządzenie można zainstalować między adapterem światłowodowym CA-FB70 a światłowodową jednostką CCU HXCU-FB70, gdy potrzebne jest zasilanie adaptera CA-FB70 podłączonego do kamery HXC-D70 lub kamkorderów PMW-320/350/400/500 albo gdy transmisja między adapterem CA-FB20 a jednostką HXCU-FB70 ma się odbywać na dużą odległość.

Dostępne złącza

Moduł HXCE-FB70 jest standardowo wyposażony w 2 złącza opticalCON DUO. Jako opcję przewidziano ponadto użycie złączy typu Lemo — wymagany jest wówczas zestaw złącza światłowodowego Lemo HKC-LC02 oraz jednostka HXCU-FB70 /

moduł HXCE-FB70 lub zestaw złącza światłowodowego Lemo HKC-LC01 oraz adapter CA-FB70 / moduł HXCE-FB70.

Produkty pokrewne



HXC-P70

Kompaktowa kamera systemowa Full HD/SD o przystępnej cenie z matrycą złożoną z trzech przetworników obrazu Exmor CMOS typu 2/3" i bezpośrednim łączem światłowodowym



HXC-FB80

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"

Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.