

## RM-30BP

Pilot zdalnego sterowania



### Omówienie

Pilot RM-30BP jest następcą modelu RM-1000BP — pierwszego w branży wszechstronnego i wielofunkcyjnego pilota.

Nowy model idealnie nadaje się do użytku w niskobudżetowych produkcjach i przez operatorów pracujących w pojedynkę. Można go trzymać w ręku, położyć na stole lub przymocować do ramienia statywu. Pilot RM-30BP pozwala na obsługę większości funkcji kamery, takich jak:

- Sterowanie obiektywem: przełączanie automatycznego/ręcznego ustawiania ostrości, regulacja przysłony i zoomu
- Sterowanie kamerą: funkcje nagrywania/wyświetlania, czas otwarcia migawki, balans bieli — w tym sześć przycisków programowalnych
- Odtwarzanie i sterowanie wieloma kamerami (do 3 kamer)

Pilot RM-30BP współpracuje z szeregiem kamer Sony, między innymi PXW-FX9 i ILME-FX6. Najnowszy plik PDF z informacjami o zgodności (Compatibility Notes) można pobrać z sekcji Zasoby.

### Dane techniczne

#### Uwagi


Dane techniczne są wstępne i mogą ulec zmianie.

#### Parametry techniczne

Wymiary (przybliżone)	82,5 x 34 x 174,5 mm (szer. x wys. x gł.) Oprócz maksymalnie wystającej części
Masa (w przybliżeniu)	290 g (sam korpus)
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do +40°C
Temperatura w warunkach przechowywania	Od -20°C do +60°C
Pobór mocy	Poniżej 0,2 W
Napięcie zasilania	4,2–6,0 V; zasilanie z kamkorderów
Wejście/wyjście	CAMERA x3 / wtyk TRS 2,5 mm REMOTE x1 / gniazdo TRS 2,5 mm OPTION x1 / gniazdo TRS 3,5 mm

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

## Galeria



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.