

BKM-16R

Moduł sterujący monitora



Omówienie

Moduł sterujący monitora do monitorów serii BVM-L i BVM-A

Funkcje

Nowy, modułowy moduł sterujący monitora

Moduł sterujący dla monitorów z serii BVM-L. Może służyć także do sterowania monitorami z serii BVM-A. Ten moduł sterujący można zamontować pod monitorem z serii BVM-L przy użyciu opcjonalnej podstawy do podłączania kontrolerów BKM-37H lub podłączyć go zdalnie za pomocą przewodu ethernetowego.

Taka sama wygoda obsługi jak w przypadku serii BVM-CRT

Przyciski SCAN (Skanowanie), H/V Delay (Opóźnienie poziome/pionowe), MONO (Tryb monochromatyczny), APT (Przysłona), COMB (Grzebień), CHAR OFF (Znaki wyłączone), COL TEMP (Temperatura kolorów), 16:9, NATIVE SCAN (Skanowanie natywne), BLUE ONLY (Tylko niebieski), RGB OFF (RGB wyłączone), MARKER (Znacznik), CHROMA UP (Wyższa chrominancja), MANUAL (Regulacja ręczna)

Możliwość montażu w standardowym, 19-calowym stelażu EIA

Do urządzenia dołączono uchwyty do stelaża i śruby.

Dane techniczne

Wejście

Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN)

RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

Wejście DC

Wejście DC 5 V/12 V, okrągłe 4-stykowe (męskie) (x1)

Wyjście

Wyjście opcji

RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

Dane ogólne

Zasilanie

Wejście DC: 5 V, 1,1 A (dostarczane przez podłączony monitor)
Wejście DC: 12, 0,5 A (dostarczane przez zasilacz AC)
Zasilacz AC (MPA-AC2): AC IN 100 V do 240 V, 50/60 HZ, DC OUT: 12 V, 3 A

Dane ogólne

Pobór mocy	Ok. 6 W
Natężenie wejściowe szczytowe	(1) Zasilanie włączone, metoda próbkowania natężenia: 20 A (100 V), 60 A (240 V) (2) Natężenie wejściowe przy przełączaniu na gorąco, zmierzone zgodnie z normą europejską EN55103-1: 10 A (230 V)
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do 35°C (zalecana: od 20°C do 30°C)
Wilgotność w środowisku pracy	Od 0% do 90% (bez kondensacji)
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -10°C do +40°C Od 14°F do +104°F
Wilgotność w warunkach przechowywania/transportu	Od 0% do 90%
Ciśnienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary [*1]	Ok. 424 x 58,8 x 174,9 mm 16 3/4 x 2 3/8 x 7 cali
Waga	Ok. 2,1 kg Ok. 4 funtów 10 uncji

Uwagi

Uwaga	[*1] Wejście DisplayPort jest dostępne od wersji 1.1.
-------	---

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.









© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.