

# Interactive Overlays

Interaktywne nakładki na monitory profesjonalne 43", 49", 55", 65", 75", 85" i 100"



## Omówienie

### Możliwość dodania funkcji dotykowych

Te smukłe, łatwe w instalacji nakładki zmieniają monitor profesjonalny\* z ekranem od 43 do 100 cali w duży, interaktywny wyświetlacz dotykowy, który idealnie sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach biurowych i edukacyjnych.

Niezawodna, dokładna technologia podczerwona (IR) lub pojemnościowa (PCAP) zapewnia efektywne i szybkie działanie 10 punktów dotykowych. Wytrzymała, przeciwodblaskowa powierzchnia nakładki zapewnia dobrą widzialność obrazu nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu.

Lista potencjalnych zastosowań naszych monitorów profesjonalnych z funkcjami dotykowymi\* w stanowiskach informacyjnych oraz rozwiązaniach Digital Signage jest bardzo długa i obejmuje szkoły, uczelnie, muzea, biblioteki, sale posiedzeń, biura, lobby hotelowe, handel detaliczny oraz atrakcje turystyczne.

\* Monitory profesjonalne są sprzedawane oddzielnie

## Funkcje

### Przyciąganie klientów przez dotyk

Wysokiej jakości nakładka dotykowa zmienia monitor profesjonalny (sprzedawany oddzielnie) w ogromny, interaktywny terminal z funkcjami dotykowymi.

### Szybkość, dokładność i obsługa wielu punktów dotyku

Prosty, łatwy kontakt z odbiorcami. Oto znakomity sposób na przyciągnięcie i zaciekawienie klientów, którym trudno będzie oderwać ręce od dużego, pięknego ekranu: 10 punktów dotykowych gwarantuje szybkie i dokładne reagowanie całej powierzchni ekranu.

### Duży zakres dostępnych rozmiarów ekranu

Dostępna jest pełna gama nakładek dotykowych o gwarantowanej zgodności z obecnymi monitorami profesjonalnymi z ekranami od 43 do 100 cali (modele PCAP: do 75 cali).

### Duża atrakcyjność, niskie koszty użytkowania

Energooszczędna nakładka dotykowa, zasilana bezpośrednio przez łącze USB, zmniejsza koszty eksploatacji (monitor zasilany jest oddzielnie).

### Doskonały wygląd w każdym oświetleniu

Wytrzymała, przeciwodblaskowa powierzchnia nakładki dotykowej zapewnia dobrą widzialność obrazu nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu.

### Szybka, łatwa instalacja i przygotowanie do pracy

Dzięki bezproblemowej instalacji i łatwemu przygotowywaniu do pracy rozwiązanie z interaktywnym ekranem dotykowym może zacząć działać w kilka minut.

### Dotknięcie doskonałości

Ekran dotykowy można wykończyć oferowaną oddzielną osłoną. Do wyboru są różne wzory i kolory, doskonale harmonizujące z różnymi środowiskami.

## Dane techniczne

| Podczerwień   |   |
|---|---|
| Nakładka — Rozmiar (przekątna)                                    | 43", 49", 55", 65", 75", 85", 100"  |
| Wzornictwo — Kolor  | Czarny  |
| Wzornictwo — Wielkość ramki (mm)                                  | 43-55": 25 mm<br>65-75": 28 mm<br>85-100": 30 mm  |
| Szkło — Przeciwodblaskowe   | Tak   |
| Szkło — Grubość   | 43-55": 3 mm<br>65-75": 4 mm<br>85-100": 5 mm   |
| Technologia   | Podczerwień   |
| Technologia — Liczba punktów dotykowych                           | 10 punktów  |
| Technologia — Czas reakcji  | <8 ms   |
| Technologia — Maks. dokładność punktu dotyku                      | 1 mm  |
| Technologia — Trwałość czujnika dotykowego                        | Nieograniczona  |
| Zasilanie — Wejście zasilania                                     | USB HID. Nie jest wymagany sterownik  |
| Zasilanie — Pobór mocy (W)  | <2,5 W  |
| Środowisko — Temperatura w środowisku pracy                       | -20°C - 70°C  |
| Środowisko — Temperatura przy przechowywaniu                      | -40°C - 85°C  |
| Środowisko — Wilgotność w środowisku pracy                        | Od 10% do 90% (bez kondensacji)   |
| Środowisko — Wilgotność przy przechowywaniu                       | Wilgotność względna od 10% do 90%   |
| Wymiary — Sama nakładka (szer. x wys. x gł. w mm, w przybliżeniu) | 43": 997 x 584 x 30 mm<br>49": 1126 x 660 x 31 mm<br>55": 1262 x 737 x 32 mm<br>65": 1489 x 864 x 36 mm<br>75": 1708 x 988 x 30 mm<br>85": 1968 x 1160 x 30 mm<br>100": 2360 x 1400 x 40 mm |

## Podczerwień

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Wymiary — Karton (szer. x wys. x gł. w mm, w przybliżeniu) | 43": 1080 x 600 x 150 mm   |
|  | 49": 1260 x 760 x 150 mm   |
|  | 55": 1380 x 860 x 150 mm   |
|  | 65": 1615 x 990 x 150 mm   |
|  | 75": 1870 x 1150 x 150 mm  |
|  | 85": 2090 x 1280 x 150 mm  |
|  | 100": 2480 x 1500 x 600 mm |

|   |          |
|---|----------|
| Waga — Sama nakładka (kg, w przybliżeniu) | 43": 7   |
|   | 49": 9   |
|   | 55": 12  |
|   | 65": 18  |
|   | 75": 30  |
|   | 85": 50  |
|   | 100": 75 |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Waga — Karton (kg, w przybliżeniu) | 43": 11  |
|                                    | 49": 13  |
|                                    | 55": 15  |
|                                    | 65": 21  |
|                                    | 75": 35  |
|                                    | 85": 58  |
|                                    | 100": 80 |

## Pojemnościowa

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nakładka — Rozmiar (przekątna) | 43", 49", 55", 65", 75" |
|--------------------------------|-------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wzornictwo — Kolor | Czarny |
|--------------------|--------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Wzornictwo — Wielkość ramki (mm) | 43": 33 mm    |
|                                  | 49-55": 30 mm |
|                                  | 65": 36 mm    |
|                                  | 75": 51 mm    |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Szkło — Przeciwodblaskowe | Tak |
|---------------------------|-----|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Szkło — Grubość (mm) | 43-65": 4 mm |
|                      | 75": 5 mm    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Technologia | Pojemnościowa |
|-------------|---------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Technologia — Liczba punktów dotykowych | 43-75": 10 punktów |
|---|--------------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Technologia — Czas reakcji | <16 ms |
|----------------------------|--------|

|  |      |
|--|------|
| Technologia — Maks. dokładność punktu dotyku | 3 mm |
|--|------|

|  |                |
|--|----------------|
| Technologia — Trwałość czujnika dotykowego | Nieograniczona |
|--|----------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie — Wejście zasilania | USB HID. Nie jest wymagany sterownik |
|-------------------------------|--------------------------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Zasilanie — Pobór mocy (W) | <2 W |
|----------------------------|------|

## Pojemnościowa


|   |   |
|---|---|
| Środowisko — Temperatura w środowisku pracy                       | -20°C – 60°C  |
| Środowisko — Temperatura przy przechowywaniu                      | -20°C – 60°C  |
| Środowisko — Wilgotność w środowisku pracy                        | Od 10% do 90% (bez kondensacji)   |
| Środowisko — Wilgotność przy przechowywaniu                       | Wilgotność względna od 10% do 90%   |
| Wymiary — Sama nakładka (szer. x wys. x gł. w mm, w przybliżeniu) | 43": 1009 x 597 x 60 mm<br>49": 1139 x 669 x 60 mm<br>55": 1272 x 747 x 60 mm<br>65": 1502 x 877 x 60 mm<br>75": 1757 x 1035 x 65 mm      |
| Wymiary — Karton (szer. x wys. x gł. w mm, w przybliżeniu)        | 43": 1080 x 600 x 150 mm<br>49": 1260 x 760 x 150 mm<br>55": 1380 x 860 x 150 mm<br>65": 1615 x 990 x 150 mm<br>75": 1870 x 1150 x 150 mm |
| Waga — Sama nakładka (kg, w przybliżeniu)                         | 43": 7,5 kg<br>49": 9,5 kg<br>55": 12,5 kg<br>65": 18,5 kg<br>75": 30,5 kg  |
| Waga — Karton (kg, w przybliżeniu)                                | 43": 11,5 kg<br>49": 13,5 kg<br>55": 15,5 kg<br>65": 21 kg<br>75": 35 kg  |

## Serwis i gwarancja

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Gwarancja | 3 lata i program Advanced Exchange |
|-----------|------------------------------------|

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

Galeria





---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.