

BRBK-HSD2

Karta wyjścia HD/SD-SDI do kamer
zautomatyzowanych BRC-H900 i BRC-Z330



Omówienie

Przełączane szeregowe wyjście cyfrowe HD lub SD

Karta wyjścia BRBK-HSD2 jest przeznaczona do użytku z kamerami zautomatyzowanymi HD BRC-H900 i BRC-Z330. Współpracuje ponadto z optycznym modulem multipleksowym HD BRU-SF10, który można podłączyć do kamery BRC-Z330. Zapewnia 3 cyfrowe wyjścia wideo. Karta pozwala reprodukcować obrazy z kamer w postaci sygnałów HD-SDI zgodnych ze standardami szeregowego łącza cyfrowego SMPTE-292M oraz w postaci poddanych konwersji w dół sygnałów SD-SDI zgodnych ze standardami szeregowego łącza cyfrowego SMPTE-259M. Kiedy karta pracuje w trybie HD-SDI, istnieje możliwość reprodukcji sygnału wideo z nałożonym obrazem menu kamery.

Galeria

