

RM-IP10

Panel zdalnego sterowania IP do kamer BRC



Omówienie

Sterowanie nawet 112 kamerami z serii BRC za pośrednictwem sieci IP

Panel zdalnego sterowania RM-IP10 pozwala sterować nawet 112 kamerami z serii BRC przez sieć IP lub 7 kamerami przy użyciu tradycyjnego protokołu VISCA. Do sterowania systemem można używać nawet 5 paneli zdalnego sterowania.

Sterowanie kamerami typu BRC-H900 oraz starszymi modelami BRC-Z330 wymaga zainstalowania karty opcjonalnej BRBK-IP10, natomiast kamera BRC-Z700 może być sterowana, jeśli jest wyposażona w kartę opcjonalną BRBK-IP7Z. Łatwa, niedroga instalacja i przygotowanie do pracy pozwalają oszczędzić czas i obniżyć wydatki.

Funkcje

Sterowanie nawet 112 kamerami z serii BRC za pośrednictwem protokołu IP

Panel zdalnego sterowania RM-IP10 umożliwia sterowanie nawet 112 kamerami z serii BRC za pomocą sieci IP.

Dodatkowa możliwość sterowania z użyciem protokołu VISCA

Panel zdalnego sterowania RM-IP10 umożliwia także sterowanie 7 kamerami z serii BRC za pomocą tradycyjnej sieci VISCA (Video System Control Architecture).

Łatwe połączenie z użyciem złącza RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

Panel RM-IP10 łączy się z siecią IP przez złącze RJ-45, co zapewnia bardzo łatwą, tanią i szybką instalację.

Oprogramowanie konfiguracyjne PC dostępne w zestawie

Panel RM-IP10 umożliwia wygodną konfigurację systemowych adresów IP i numerów kamer BRC wraz z wolną od lokalizacji konfiguracją sieci.

Możliwość stosowania do 5 paneli sterujących w jednej sieci

W ramach jednej sieci można używać nawet pięciu paneli zdalnego sterowania RM-IP10, co pozwala na jednoczesne sterowanie systemem obejmującym wiele kamer lub na sterowanie takim systemem przez kilku operatorów.

Przywoływanie ustawień dla wielu kamer jednocześnie

Oszczędność czasu dzięki możliwości natychmiastowego skonfigurowania wielu kamer.

Złącza wejściowe/wyjściowe

Wejścia/wyjścia sterujące	Złącze VISCA RS-232C OUT: 8-stykowe mini DIN Złącze VISCA RS-422: 9-stykowe LAN: RJ-45, automatyczne wykrywanie 10BASE-T/100BASE-TX Wejście Tally / wyjście Contact: 9-stykowe
Format sygnału sterującego	9600 bitów/s / 38 400 bitów/s (do łączności RS-232C/RS-422) Łączność VISCA over IP
Złącze zasilające	JEITA type 4 (wejście napięcia stałego 12 V)

Dane ogólne

Napięcie wejściowe	Napięcie stałe 12 V (od 10,8 do 13,2 V)
Zużycie prądu	Maks 0,3 A (przy napięciu stałym 12 V), 3,6 W
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do 40°C
Temperatura w warunkach przechowywania	Od -20°C do 60°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	391,3 x 165 x 145,9 mm (15 ½ x 6 ½ x 5 ¾ cala)
Waga	Okolo 950 g

Interfejs użytkownika

Obraz	Nie
Regulacja prędkości	Nie
Kołyiskowa dźwignia zoomu	Nie
Pierścień zoomu na joysticku	Tak
Możliwość wyboru regulatora zoomu	Pierścień na joysticku
Przycisk ASSIGN	0
Otwór na blokadę Kensington	Nie

Sterowanie kamerami

Maksymalna liczba połączeń IP	112
Maksymalna liczba połączeń szeregowych	7
Protokół sterowania	Przełączanie VISCA over IP / VISCA RS-422 / VISCA RS-232C

Sterowanie kamerami

Maksymalna liczba pilotów (na system)	5
---------------------------------------	---

Bezpośrednia funkcja przycisków/pokręteł

Wybieranie trybu ekspozycji	Nie
-----------------------------	-----

Automatyczna regulacja balansu bieli jednym dotknięciem	Nie
---	-----

Automatyczna regulacja balansu czerni jednym dotknięciem	Nie
--	-----

Włączanie/wyłączanie reprodukcji pasów kontrolnych	Nie
--	-----

Włączanie/wyłączanie kompensacji oświetlenia tła	Tak
--	-----

Włączanie/wyłączanie kompensacji migotania	Nie
--	-----

Wyświetlanie stanu przysłony, wzmocnienia, czasu otwarcia migawki i zoomu	Nie
---	-----

Regulacja wzmocnienia R i wzmocnienia B	Tak*1
---	-------

Regulacja poziomu czerni R i poziomu czerni B	Tak*1
---	-------

Regulacja głównego poziomu czerni	Nie
-----------------------------------	-----

Wyświetlanie poziomu szczegółowości	Nie
-------------------------------------	-----

Regulacja poziomu szczegółowości	Nie
----------------------------------	-----

Wyświetlanie punktu zagięcia charakterystyki (knee)	Nie
---	-----

Regulacja punktu zagięcia charakterystyki (knee)	Nie
--	-----

Wyświetlanie poziomu AE	Nie
-------------------------	-----

Regulacja poziomu AE	Nie
----------------------	-----

Wyświetlanie ustawienia przysłony	Nie
-----------------------------------	-----

Regulacja ustawienia przysłony	Tak*1
--------------------------------	-------

Bezpośrednia funkcja przycisków/pokręteł

Wyświetlanie ustawienia wzmocnienia	Nie
Regulacja ustawienia wzmocnienia	Tak*1
Wyświetlanie czasu otwarcia migawki	Nie
Regulacja czasu otwarcia migawki	Tak*1

Dostarczane wyposażenie

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi (1 szt.) Zasilacz sieciowy (Sony, 1 szt.) Przewód zasilający (1 szt.) CD-ROM (1 szt.) Zaślepka złącza RS-422 (zamontowana na urządzeniu) (2 szt.)
-------------------------	--

Uwagi

*1	Wymagana jest obsługa wieloma przyciskami/pokrętłami/mikroprzełącznikami DIP
	Dostępne funkcje i specyfikacja zależą od danych technicznych kamery

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.



SRG-AS10

Kamera PTZ z automatycznym kadrowaniem, rozdzielczością 4K60p i 40-krotnym zoomem optycznym



SRG-XS10

Kamera PTZ z 4K60p i 10-krotnym zoomem optycznym



NXL-IP55

Jednostka do produkcji na żywo IP



SRG-300H

Zdalnie sterowana kamera PTZ Full HD



SRG-120DH

Zdalnie sterowana kamera PTZ Full HD



SRG-120DS

Zdalnie sterowana kamera PTZ Full HD



SRG-120DU

Zdalnie sterowana kamera PTZ o rozdzielczości Full HD wyposażona w łącze USB 3.0 i USB 2.0.



SRG-300SE

Zdalnie sterowana, kolorowa kamera wideo PTZ Full HD z funkcją strumieniowej transmisji IP (dostępność wersji kolorystycznych zależy od kraju)



SRG-360SHE

Zdalnie sterowana kamera Full HD z trzema wyjściami sygnału strumieniowego i zaawansowanymi funkcjami PTZ



BRC-H800

Kamera PTZ Full HD klasy premium, z 12-krotnym zoomem optycznym i bezkompromisową jakością obrazu na potrzeby transmisji



BRC-X1000

Kamera PTZ 4K 30p klasy premium, z 12-krotnym zoomem optycznym i bezkompromisową jakością obrazu na potrzeby transmisji



BRC-X400

Kamera IP PTZ 4K 30p klasy premium, z 30-krotnym zoomem (z technologią CIZ) oraz obsługą NDI®|HX, do użytku w różnorodnych środowiskach



SRG-X400

Standardowa kamera IP PTZ 4K 30p z 30-krotnym zoomem (z technologią CIZ) oraz obsługą NDI®|HX, do szerokiego zakresu zastosowań



SRG-X120

Standardowa kamera IP PTZ 4K 30p z 12-krotnym zoomem optycznym oraz obsługą NDI®|HX, do szerokiego zakresu zastosowań



RM-IP500

Pilot do kamer PTZ



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Wrzesień 12 2026