

AtomX SSDmini

Seria MG 500 GB / 1 TB / 2 TB



Omówienie

Sony AtomX SSDmini

Napęd Sony AtomX SSDmini, zaprojektowany specjalnie do współpracy z rejestratorem Atomos Ninja V, jest mniejszy od zwykłych dysków SSD. Ma tylko 80 mm długości i 75,5 mm szerokości, jest więc o 20% mniejszy od typowych 2,5-calowych napędów SSD. Superwytrzymała, metalowa obudowa pasuje do gniazda rejestratora Ninja V.

Dzięki wbudowanemu złączu SATA III napęd Sony AtomX SSDmini można podłączyć do rejestratora Atomos z 7- lub 19-calowym monitorem. W przypadku 19-calowych modeli Atomos wymagane jest tylko przykręcenie uchwytu Sony AtomX SSDmini Handle (sprzedawanego oddzielnie). Napęd można w prosty sposób włożyć do gniazda na dysk i go wyjąć, bez używania ramki Master Caddy II.*1

*1 W przypadku modeli Sumo19, Sumo19M i Shogun Studio wymagane są uchwyty AtomX SSDmini (ATOMXSSDH1).

Funkcje

Zgodność ze wszystkimi kodekami obsługiwanymi przez rejestratory ATOMOS

Napęd Sony AtomX SSDmini wyróżnia się bardzo dużą prędkością przesyłania danych: 550 MB/s przy odczycie i 500 MB/s przy zapisie. Posiada certyfikat firmy Atomos*2 i jest zgodny ze wszystkimi kodekami obsługiwanymi przez rejestratory Atomos, pozwala więc filmować w najbardziej zaawansowanych formatach wideo bez utraty klatek.

*2 Certyfikat Atomos według stanu na grudzień 2018 r.

3 wersje o pojemności do 2 TB

Napędy Sony AtomX SSDmini są dostępne w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB. Użytkownicy nagrywający krótkie ujęcia mogą używać napędów o pojemności 500 GB. Model 2 TB doskonale sprawdzi się przy utrwalaniu długiego materiału — na przykład około 120-minutowego filmu w formacie 4K 60p ProRes HQ.

Seria Sony AtomX SSDmini daje dużą elastyczność w wyborze rozwiązania do tworzenia zaawansowanych materiałów wideo.

Duża niezawodność

Dzięki trwałemu złączu, poddanemu testowi 3000 cykli podłączania/rozłączania, oraz odporności na uderzenia i przyspieszenia do 1500 g / 0,5 ms napęd Sony AtomX SSDmini gwarantuje niezawodność godną marki Sony.

Dane ogólne

Nazwa produktu	SV-MGS50 SV-MGS1T SV-MGS2T
Pojemności	500 GB 1 TB 2 TB
Gniazda i łączy	SATA3 (6 Gb/s)
Szybkość przesyłu danych	Odczyt sekwencyjny 550 MB/s Zapis sekwencyjny 500 MB/s
Wymiary	75,5 x 80 x 7,8 mm
Waga	88 g
Liczba cykli zapisu	3000 razy
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	Od -40°C do 85°C
Gwarancja	3 lata

Czas nagrywania

4K 60p (DCI 59,94)	ProRes RAW HQ* 500 GB: Około 17 min 1 TB: Około 35 min 2 TB: Około 70 min
	ProRes RAW* 500 GB: Około 25 min 1 TB: Około 50 min 2 TB: Około 100 min
4K 30p (DCI 29,97)	Cinema DNG 500 GB: Około 15 min 1 TB: Około 30 min 2 TB: Około 60 min
	ProRes RAW HQ 500 GB: Około 35 min 1 TB: Około 70 min 2 TB: Około 140 min
	ProRes RAW 500 GB: Około 50 min 1 TB: Około 100 min 2 TB: Około 200 min

4K 60p (UHD 59,94)	ProRes HQ
	500 GB: Około 30 min
	1 TB: Około 60 min
	2 TB: Około 120 min
	ProRes 422
	500 GB: Około 45 min
	1 TB: Około 90 min
	2 TB: Około 180 min
	ProRes LT
	500 GB: Około 67 min
	1 TB: Około 135 min
	2 TB: Około 270 min
	DNxHR HQX
	500 GB: Około 30 min
	1 TB: Około 60 min
	2 TB: Około 120 min
	DNxHR HQ
	500 GB: Około 30 min
	1 TB: Około 60 min
	2 TB: Około 120 min
	DNxHR SQ
	500 GB: Około 45 min
	1 TB: Około 90 min
	2 TB: Około 180 min
	DNxHR LB
	500 GB: Około 150 min
	1 TB: Około 300 min
	2 TB: Około 600 min

4K 30p (UHD 29,97)

ProRes HQ
500 GB: Około 65 min
1 TB: Około 130 min
2 TB: Około 260 min

ProRes 422
500 GB: Około 95 min
1 TB: Około 190 min
2 TB: Około 380 min

ProRes LT
500 GB: Około 145 min
1 TB: Około 290 min
2 TB: Około 580 min

DNxHR HQX
500 GB: Około 65 min
1 TB: Około 130 min
2 TB: Około 260 min

DNxHR HQ
500 GB: Około 65 min
1 TB: Około 130 min
2 TB: Około 260 min

DNxHR SQ
500 GB: Około 95 min
1 TB: Około 190 min
2 TB: Około 380 min

DNxHR LB
500 GB: Około 330 min
1 TB: Około 660 min
2 TB: Około 1320 min

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.