

## MB-535

Uchwyt monitora LMD-1510W do montażu w szafie rackowej



### Omówienie

#### **Mocny uchwyt o wysokości 7U do montażu w szafie rackowej**

Uchwyt do montażu w szafie rackowej MB-535 można przechylać w zakresie od 0° do 20° w górę i w dół (pozycja ustalana wkrętami) oraz mocować do monitora za pośrednictwem otworów na wkręty montażowe VESA (cztery otwory, + wkręty PWH4x12 dołączone w zestawie).

### Funkcje

#### **Przeznaczony do montażu monitora LMD-1510W**

Uchwyt do montażu w szafie rackowej MB-535 można przechylać w zakresie od 0° do 20° w górę i w dół (pozycja ustalana wkrętami) oraz mocować do monitora za pośrednictwem otworów na wkręty montażowe VESA (cztery otwory, + wkręty PWH4x12 dołączone w zestawie).

#### **Mocna, ale smukła konstrukcja**

Uchwyt o wysokości 7U ma wymiary (szer. × wys. × gł.) około 482,6 × 310,3 × 111,6 mm. Waży ok. 2 kg.

### Galeria

