

## FWD-50X80L

50-calowy wyświetlacz BRAVIA 4K HDR z Google TV i 3-letnim pakietem ochrony PrimeSupport



## Omówienie

Twoja codzienna rozrywka na jeszcze wyższym poziomie. Przedstawiamy telewizor Sony BRAVIA X80L.

Wyświetlacz jest wyposażony w naszą ultraszeroką paletę kolorów Triluminos Pro, dzięki której telewizor X80L zapewnia barwy i odcienie niedostępne na innych ekranach.

Za te jasne, kolorowe obrazy odpowiada nasz procesor X1, który w czasie rzeczywistym dokonuje analizy i dostraja wyświetlany obraz.

Dźwięk emituje nasz wyjątkowy głośnik X-Balanced Speaker Unit, który zapewnia emocjonujące, wysokiej jakości doznania słuchowe wzmocnione donośnym basem.

Dzięki ponadczasowej, minimalistycznej stylistyce telewizor ten sprawdzi się w każdym wnętrzu, a smukła, dyskretna rama Flush Surface pozwala skupić się na obrazie.

System Google TV zapewnia dostęp do ponad 700 000 filmów i seriali telewizyjnych w usługach strumieniowych — pogrupowanych tematycznie i gatunkowo, tak aby każdy użytkownik mógł znaleźć coś dla siebie.

Nasze nowe menu przeznaczone specjalnie do gier pozwala na szybką optymalizację funkcji gamingowych. Te funkcje to m.in. redukcja rozmyć spowodowanych ruchem postaci, korektor czerni, celownik (dostępny w sześciu różnych stylach) i ekran użytkownika, który umożliwia maksymalne powiększenie widoku, gdy chcesz się skoncentrować na szczegółach gry, oraz zminimalizowanie go, gdy chcesz się skupić na celu.

Dzięki nowej rodzinie telewizorów BRAVIA możesz zaoszczędzić nawet 32% energii! Na naszym nowym pulpicie ECO Dashboard zebraliśmy wszystkie ustawienia ekonomiczne w jednym miejscu, dzięki czemu są one intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, pozwalając Ci w łatwy i szybki sposób zaoszczędzić energię\*.

#### **PrimeSupport: Nasz profesjonalny pakiet serwisowy**

Możesz cieszyć się doskonałą jakością dźwięku i obrazu oferowaną przez naszą rodzinę telewizorów klasy konsumenckiej, ze spokojem umysłu gwarantowanym przez nasz profesjonalny pakiet serwisowy PrimeSupport i wsparcie posprzedażowe, które obejmuje:

- Dostęp do naszego ekskluzywnego działu helpdesk oferującego fachową pomoc techniczną dla integratorów
- Zaawansowane opcje wymiany dowolnych wadliwych produktów z pomocą techniczną w zakresie zamiany i instalacji na miejscu u klienta (w miarę możliwości)
- 3-letnie wsparcie standardowe z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata

\* Domyślna konfiguracja lub wysoce energooszczędna konfiguracja przy użyciu pulpitu ECO Dashboard. Różnica w zużyciu zmierzona dla telewizora 85X95L, dokładna wartość procentowa może się różnić w zależności od modelu

## Funkcje

#### **Kolory, które przywołują prawdziwy świat, dzięki TRILUMINOS PRO**

Miliardy barw na ekranie, tak jak w rzeczywistym świecie, dzięki naszemu procesorowi 4K HDR X1™ i szerokiemu panelowi kolorów.

#### **Procesor 4K HDR X1**

Wysoko wydajny procesor Sony 4K HDR Processor X1 optymalizuje kolor, czystość i kontrast, zapewniając niezwykle realistyczny obraz 4K HDR.

#### **Wyraźniejszy obraz, za każdym razem**

Nawet Twoje ulubione treści w jakości 2K i HD szybciej do poziomu 4K. Nasza technologia 4K X-Reality™ PRO wykorzystuje bazę danych 4K do odtworzenia brakujących danych<sup>1</sup>.

#### **Widzisz wszystko, nawet na szybkich scenach akcji.**

Technologia Motionflow™ XR tworzy i wstawia dodatkowe ramki między ramkami pierwotnymi. Większa liczba obrazów co sekundę przekłada się na płynniejsze i wyraźniejsze sceny akcji.

#### **Optymalizacja jasności dostosowanej do pomieszczenia.**

Czujnik światła dostosowuje jasność do warunków w pomieszczeniu, zwiększając ją w rozświetlonych przestrzeniach i zmniejszając w przestrzeniach ciemnych, aby uzyskać jak najlepszy obraz.

#### **Do doskonały dźwięk z podkreślonym basem**

Nasz głośnik X-Balanced Speaker™, o wyjątkowym kształcie dostosowanym do smukłej formy telewizora, zwiększa jakość odtwarzania filmów i muzyki dzięki czystym dźwiękom oraz głębokim basom.

#### **Przestrzenny dźwięk Dolby Atmos®**

Głębsze, wyraźniejsze i bogatsze w detale ścieżki dźwiękowe filmów i muzyczne playlisty. Technologia Dolby Atmos® zapewnia wciągające doznania dźwiękowe, umożliwiając głębokie zanurzenie się w przestrzennym dźwięku<sup>2</sup>.

#### **Cała rozrywka w jednym miejscu**

Ponad 700 000 filmów i seriali telewizyjnych – wszystkie zostały pogrupowane tematycznie i gatunkowo, tak aby każdy użytkownik mógł znaleźć coś dla siebie<sup>3</sup>.

#### **Po prostu powiedz, co chcesz zobaczyć – bezdotykowe wyszukiwanie głosowe**

Wyszukuj ulubione materiały szybciej, korzystając z wyszukiwania głosowego. Możesz szybko znaleźć program lub film, wypowiadając ich tytuł, lub wyszukać głosowo, mówiąc np. „znajdź filmy akcji”. Aby rozpocząć, powiedz „OK, Google”.

#### **Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR)**

Funkcja Auto HDR Tone Mapping natychmiastowo optymalizuje ustawienia HDR w trakcie początkowej konfiguracji PS5™. Detale i rzeczywiste kolory dojrzysz nawet w ciemnym cieniu i jasnym podświetleniu

#### Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku gry)

Telewizor BRAVIA™ automatycznie przełącza tryb gry w PS5™, aby zminimalizować opóźnienia i skrócić czas reakcji. Przełącza z powrotem w tryb standardowy w trakcie oglądania filmów, aby zwiększyć ekspresję scen<sup>4</sup>.

#### Menu gier – wszystkie ustawienia gier w jednym miejscu

Nigdy wcześniej nie można było tak łatwo dostosować statusu w grze, ustawić ani funkcji pomocniczych. Wszystkie podstawowe elementy konfiguracji pod ręką<sup>5</sup>.

#### Zlicowanie krawędzi z ekranem.

##### Zapierający dech w piersiach widok.

Dzięki naszej unikalnej konstrukcji zlicowania krawędzi telewizora z ekranem (Flush Surface) telewizor wygląda atrakcyjnie i współcześnie. A jego urok nie rozprasza i nie przeszkadza w oglądaniu<sup>6</sup>.

#### Wszystkie ustawienia eko w jednym miejscu

Pulpit ECO Dashboard zawiera wszystkie ustawienia eko, co ułatwia ich zmianę – osobno lub razem.

#### Jeszcze większy komfort

Dodaliśmy 3-letni profesjonalny pakiet serwisowy PrimeSupport w standardzie, z dostępem do naszego elitarnego działu helpdesk dostępnego w całej Europie i zaawansowanej wymiany produktów świadczonej przez lokalnych partnerów u klienta (w razie możliwości). Można też wybrać przedłużenie ochrony o kolejne 2 lata.

#### Uwagi

<sup>1</sup> 4K: 3840 × 2160 pikseli Jakość interpolowanych, symulowanych i podkreślonych obrazów 4K będzie się różnić w zależności od materiału źródłowego.

<sup>2</sup> Wymagane są usługi strumieniowe zgodne z treściami Dolby Vision i/lub Atmos lub zgodne urządzenia podłączone przez wejście HDMI (sprzedawane osobno).

<sup>3</sup> Niektóre aplikacje, treści i/lub funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Zależnie od dostępności.

Aby korzystać z niektórych reklamowanych funkcji, użytkownik musi się połączyć z kontem Google.

Google TV jest nazwą oprogramowania tego urządzenia i znakiem towarowym spółki Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Meet oraz inne marki to znaki towarowe spółki Google LLC.

<sup>4</sup> Ta funkcja działa po włączeniu trybu Auto Picture.

<sup>5</sup> Niektóre funkcje będą dostępne po aktualizacji oprogramowania sprzętowego w przyszłości. Dostępność funkcji może się różnić w zależności od modelu, regionu lub kraju.

<sup>6</sup> Rzeczywisty wygląd może się różnić w zależności od wymiarów telewizora.

## Dane techniczne

Common Item	
Rok modelowy	2023
System transmisji telewizyjnej	
System telewizji analogowej	B/G, D/K
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowy)	45,25 MHz – 863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)	DVB-T/T2
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej)	VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)	DVB-C
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej)	VHF/UHF/kabel (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)	DVB-S/S2
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej)	Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz
Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)	1 (cyfrowy/analogowy)
Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)	1
Color System	PAL/SECAM/NTSC3.58 (tylko wideo) / NTSC4.43 (tylko wideo)
CI+	Tak
Przestrzeń kolorów	sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI
System operacyjny	Android 10
Wbudowana pamięć (GB)	32 GB
Funkcje wyświetlania	
X-Anti Reflection	-
Typ wyświetlacza	LCD
X-Wide Angle	-
Pixel Contrast Booster	-

## Funkcje wyświetlania

Rich Color Enhancer	-
Typ ściemniania podświetlenia	Technologia Frame Dimming

## Dane techniczne wyświetlacza

Przekątna ekranu (w calach)	50" (49,5")
Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, w cm, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm)	126 cm
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach)	3840 x 2160
Kąt widzenia (z lewej/z prawej)	178° (89°/89°)
Kąt widzenia (z góry/z dołu)	178° (89°/89°)
Rozdzielczość obrazu	QFHD
Współczynnik proporcji	16:9

## Funkcje wideo

XR Backlight Master Drive	-
Object-based Super Resolution	-
Wartość szczytowa luminancji	-
TRILUMINOS	TRILUMINOS PRO
HDR Remaster	Object-based HDR remaster
Wygładzanie	-
Funkcje do PlayStation®5 Auto HDR Tone Mapping	Tak
Funkcje do PlayStation®5 Auto Genre Picture Mode	Tak
XR Clear Image	-
Precision Color Mapping	- (wbudowane w TRILUMINOS PRO)
Tryb ruchu LED	-
Rozpoznawanie strefy twarzy	-
Mastered in 4K	-
Tryby obrazu	żywe, standardowe, kinowe, do gier, grafika, zdjęcia, niestandardowe, Dolby Vision (żywe/jasne/ciemne)
Tryb Auto Wide	Tak
Tryb Wide	Wide zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9, Normal / Full1 / Full2 (komputer)
Domyślne proporcje 4:3	Tak
Przetwarzanie wideo	4K X-Reality PRO
Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 200/240 Hz (natywne 50/60 Hz), tryb automatyczny
System wygaszania	Mruganie ramki
Standard 24p True Cinema	Tak
Technologia Live Colour™	Tak
PhotoTV HD / BRAVIA 照片秀 for China	Tak
CineMotion / Tryb filmowy / Cinema Drive	Tak
Procesor 4K	Procesor 4K HDR X1
Zgodność z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Częstotliwość odświeżania panelu (natywne, Hz)	50/60 Hz
Dual database processing	-
Dynamiczne zwiększanie kontrastu	Tak

## Dane techniczne audio

Kanał	2 kanały
-------	----------

## Dane techniczne audio

Moc wyjściowa audio	10 W + 10 W
Położenie głośników	Skierowane do dołu
Basy / Tony wysokie / Balans	Balans
Typ głośnika	Głośnik Bass Reflex
Konfiguracja głośników	Pełny zakres (Bass Reflex) × 2
DSEE / DSEE-HX	-
Format cyfrowego wyjścia audio (optycznego)	2-kanałowy Linear PCM: 48 kHz 16-bitowy, Dolby Audio, DTS (tylko tryb pass through)

## Funkcje audio

Acoustic Center Sync	-
Gotowy do zainstalowania aplikacji 360 Spatial Sound Personalizer	-
Równoległe wyjście dźwiękowe z głośnikiem telewizora	-
Technologia Vertical Surround Engine	-
Acoustic Auto Calibration	Kompensacja wpływu pomieszczenia
Typ głośnika-2	Głośnik X-Balanced Speaker Unit
Clear Phase	Tak
ClearAudio+	-
S-Master	Wzmacniacz cyfrowy S-Master
Automatyczny dźwięk przestrzenny	Tak
Obsługa formatu audio DTS	DTS Digital Surround
Tryby dźwięku	-
Symulowany dźwięk przestrzenny	-
Obsługa formatu audio Dolby	Dolby Audio, Dolby Atmos
Uwydatnienie głosu (Voice Zoom)	-
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC)	Tak (eARC/ARC)
Zaawansowana automatyczna regulacja głośności	Tak
Automatyczne wyciszenie (przy braku sygnału)	Tak
Radio FM	-
Wyjście audio	-
Odłączanie głośników po podłączeniu słuchawek	-
Format audio dla wejścia HDMI	5.1-kanałowy Linear PCM: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bity, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Format wyjściowy ARC	2-kanałowy Linear PCM: 48 kHz 16-bitowy, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS (tylko tryb pass through)

## Funkcje sieci

Menu sterowania	Tak
Panel ECO Dashboard	Tak
Tethering przez USB	-
Apple AirPlay	Tak
Apple HomeKit	Tak
Sieć domowa	Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej
Wi-Fi Direct	Tak
Wi-Fi Certified	Tak
Kopia zawartości ekranu (Miracast™)	Tak (tylko dla celów B2B)
Video & TV SideView (iOS/Android)	Tak

Funkcje sieci	
Powiązane informacje	Tak (Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Polska, Czechy, Rosja, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Słowacja)
Standard Wi-Fi	a/b/g/n/ac
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz)
Udostępnianie zdjęć Plus / Udostępnianie zdjęć	-
Przeglądarka internetowa	Tak
Kodeki do sieci domowej	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)
Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsługa

## Funkcje zwiększające wygodę

Funkcja według kamery	-
Obsługa formatu UVC/UAC	Tak
Multi-View	-
Inwersja kolorów	-
TalkBack	Tak
Zmienna częstotliwość odświeżania (ang. Variable Refresh Rate, VRR)	-
Auto Low Latency Mode (ALLM)	Tak (do HDMI3/4)
Funkcje określone w HDMI 2.1	eARC/ALLM
Wbudowany przełącznik mikrofonu	Tak (środek)
X-Protection PRO	T (z zabezpieczeniem przeciwporunowym, przepięciowym i przeciw wilgoci)
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	Tak
Nagrywanie na twardy dysk USB	Tak (1Rec) (z wyjątkiem Włoch)
Wyświetlanie dwóch obrazów	-
Tryb ramki fotograficznej	-
Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)
Wbudowany mikrofon	Tak
Czytnik ekranowy	Tak
Audiodeskrpcja	Tak
Powiększenie tekstu	Tak
Skrót do ułatwień dostępu	Tak
Dostęp za pomocą przełącznika	Tak
Tryb Obraz auto	Tak
Język wprowadzania tekstu	ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / POL / POR / ROM / SPA / SLO / SVK / SVN / TUR / UKR / ZH
Wbudowany Chromecast	Tak
Wyszukiwanie głosowe	Tak* * Dostępność funkcji wbudowanego mikrofonu (obsługi bez użycia rąk) zależy od języka. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania.
Serwis z aplikacjami	Tak (sklep Google Play)

## Funkcje zwiększające wygodę

BRAVIA Sync (w tym HDMI-CEC)	Tak
Sterowanie za pośrednictwem HDMI (HDMI CEC)	-
Wybór scen	-
Instrukcja ekranowa i- Manual	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Blokowanie kanałów (hasłem)	Cyfrowa
Wyświetlanie/ukrywanie kanałów	-
Zegar ekranowy	Tak
Wyłącznik czasowy	Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)	Tak
Obsługiwane formaty dysków USB	Tak (obsługiwany system plików: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS)
Język wyświetlacza	POL,AFR,AMH,ARA,ASM,AZE,BEL,BUL,BEN,BOS,CAT,CZE,DAN,DEU,GRE,ENG,SPA,EST,BAQ,PER,FIN,FRA,GLG,G
Automatyczne wyłączanie	-

## Funkcje czujnika

Czujnik	Światło
---------	---------

## Funkcje ogólne

Smart TV	Google TV
Skalibrowany tryb BRAVIA CORE	-
Automatyczna kalibracja (CalMAN)	Tak
Netflix Calibrated Mode	-
Skalibrowany tryb Tencent	-
Model z certyfikatem IMAX	-
Napisy kodowane (ang. Closed Captions) (analog)	-
Napisy Closed Caption (cyfrowe)	Napisy
Tryb demonstracyjny	Tak (tylko e-POP)
System ostrzegania awaryjnego	-
Menu trybu hotelowego	-

## Funkcje telewizyjne

Telegazeta	Tak
Liczba stron telegazety	1000 stron

## Możliwość dostosowywania

Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C	-
---	---

## Funkcje konstrukcyjne

Rodzaj	-
Położenie podstawy	-
Kolor podstawy	Czarny
Stylistyka ramki	Jedna płaszczyzna
Rozprowadzenie przewodów	Tak
Kolor ramki	Czarny

Funkcje konstrukcyjne	
Wzornictwo podstawki	Smukła podstawa klinowa w kształcie T
Kontrolki LED	-
Obrotowa podstawa	-
Nachylenie podstawy	-
Wejścia i wyjścia	
Łączność w zakresie multimediiów	-
Sygnal HDMI	4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p
HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
Zgodność z profilami Bluetooth	Wersja 4.2 HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
Formaty 4K 60p o wysokiej jakości	Porty HDMI IN1, IN2, IN3, IN4: sygnał 4K (do 18 Gb/s)
Wejście zasilania prądem przemiennym	Gniazdo C8 (z tyłu)
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)	1 (z boku)
Wejścia IF (telewizja satelitarna)	1 (z boku)
Wejścia kompozytowe wideo	1 (z boku, mini jack)
Wejścia komponentowe wideo (Y/Pb/Pr)	-
Razem wejścia HDMI	4 (4 z boku)
Wejście PC (D-Sub) + wejście audio (stereo mini)	-
Analogowe wejścia audio (łącznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
Cyfrowe wyjścia audio	1 (z boku)
Wyjścia audio	-
Wyjścia słuchawkowe	-
Wyjścia na głośniki niskotonowe (subwoofery)	-
Porty USB	2 (z boku)
Wejścia Ethernet	1 (z boku)
Wejścia RS-232C	-
Gniazda PCMCIA	1 (u góry)
Formaty wejściowe HDMI PC	640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 × 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 × 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 × 1080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3840 × 2160p (30 Hz), 3840 × 2160p (60 Hz, 8 bitów)
Ekologia i oszczędzanie energii	
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)	Napięcie przemiennie 220–240 V
Wymagania dotyczące zasilania (częstotliwość)	50 Hz
Zużycie energii (tryb domowy) dla WEB	-
Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,50 W
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)
SORPLAS	-
OCENA EEA SDR	G
Przyjazny dla środowiska	Tak
Zużycie energii w trybie włączonym (Lot 5)	73 kWh / 1000 godz.
Klasa ErP dla UE	-
Wartość szczytowa luminancji dla UE	-
Zawartość rtęci (mg)	0.0
Zawartość ołowiu	Tak
Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia	Tak

## Zgodność z przepisami i normami

Zgodność z rozstawem otworów VESA®	Tak
Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość)	20,0 x 20,0 cm

## Wymiary (w przybliżeniu)

Wymiary telewizora bez podstawy z kamerą (szer. x wys. x gł.)	-
Telewizor z podstawą (położenie przednie) (szer. x wys. x gł.) * Pomiar wraz z kamerą (jeśli jest w zestawie)	-
Telewizor z podstawą (położenie tylne) (szer. x wys. x gł.) * Pomiar wraz z kamerą (jeśli jest w zestawie)	-
Szerokość podstawy (położenie przednie)	-
Szerokość podstawy (położenie tylne)	-
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	Ok. 111,9 x 64,9 x 7,0 cm
Telewizor z podstawą (położenie standardowe) (szer. x wys. x gł.)	Ok. 111,9 x 71,6 x 28,4 cm
Telewizor z podstawą (położenie wąskie) (szer. x wys. x gł.)	-
Telewizor z podstawą (położenie pod soundbar) (szer. x wys. x gł.)	-
Wymiary telewizora ze stojakiem podłogowym (szer. x wys. x gł.)	-
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)	Ok. 122,5 x 78,2 x 14,1 cm
Szerokość podstawy (położenie standardowe)	Ok. 75,8 cm
Szerokość podstawy (położenie wąskie)	-
Szerokość podstawy (położenie pod soundbar)	-
Szerokość stojaka podłogowego	-
Wymiary zasilacza sieciowego AC (szer. x wys. x gł.)	-
Długość kabla DC do zasilacza AC (mm)	-
Długość przewodu zasilającego	1500 mm

## Masa (w przybliżeniu)

Telewizor z podstawą (widok położenia przedniego / widok położenia tylnego)	-
Waga telewizora bez podstawy	Ok. 12,4 kg
Telewizor z podstawką (położenie standardowe)	Ok. 13,1 kg
Telewizor z podstawą (położenie wąskie)	-
Telewizor z podstawą (położenie pod soundbar)	-
Waga telewizora ze stojakiem podłogowym	-
Waga kartonu (brutto)	Ok. 18 kg

## Specyfikacja opakowania

Maksymalna liczba złożonych kartonów (pionowo)	6
Maksymalna liczba złożonych kartonów (poziomo) *tylko wystawa sklepowa	Nie dotyczy

## Dostarczane wyposażenie

Kamera (zestaw)	-
Pilot z funkcją sterowania głosowego (w zestawie)	RMF-TX810U
Zdalne sterowanie	RMT-TX450E
Zasilacz wtyczkowy AC	-

## Dostarczane wyposażenie

Wspornik do montażu ściennego	-
Podręcznik konfiguracji Android TV	-
Baterie	LR03+R03
Stojak podłogowy (w dostawie)	-
Zasilacz sieciowy	-
Specyfikacja przewodu zasilającego	Zestaw (C7L) (WIELKA BRYTANIA) (3 bolce) (płaskie bolce)
IR Blaster	-
Listwa wsporcza	-
Instrukcja obsługi	EN, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
Instrukcja szybkiego uruchamiania/Dodatek CUE (GA)	EN, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Stojak na biurko	Produkt dostarczany oddzielnie (wymagany montaż)

## Akcesoria opcjonalne

Kamera (opcjonalna)	CMU-BC1
Stojak podłogowy (opcjonalny)	-
Ścienny uchwyt mocujący	SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy, więcej informacji na stronie z opisem produktu SU-WL450)

## PrimeSupport

Pakiet PrimeSupport w standardzie	Wsparcie techniczne przez okres 3 lat obejmujące zaawansowaną wymianę dokonywaną przez lokalnego partnera u klienta (w razie możliwości). Możliwość przedłużenia o 2 lata.
-----------------------------------	---

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

## Galeria





---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.