

PSS-650

Uchwyt sufitowy do instalacji projektora



Overview

Uchwyt sufitowy do instalacji projektora

Specifications

Zakres regulacji

Pozenie góra/dół	300–375 mm 475–625 mm (z dostarczonym w zestawie wysignikiem) (regulacja co 25 mm)
Kt obrotu poziomego	$\pm 10^\circ$
Kt pochylenia w lewo / w prawo	$\pm 5^\circ$ (funkcja precyzyjnej regulacji pokrtem)
Kt pochylenia w gór / w dół	$\pm 5^\circ$ (funkcja precyzyjnej regulacji pokrtem)
Przemieszczenie do przodu / do tyłu	± 50 mm (funkcja precyzyjnej regulacji pokrtem)

Przemieszczenie w lewo / w prawo	± 25 mm (funkcja precyzyjnej regulacji pokrtem)
-------------------------------------	--

Wymiary (szer. x wys. x g.)

Wymiary (szer. x wys. x g.)	299 x wysoko* x 453,5 mm *Wysoko: 300–375 mm 475–625 mm (z dostarczonym w zestawie wysignikiem)
--------------------------------	--

Wymiary (szer. x wys. x g.) *bez wystajcych elementów (pokrto regulacyjne)

Wymiary (szer. x wys. x g.) *bez wystajcych elementów (pokrto regulacyjne)	246 x wysoko* x 322 mm *Wysoko: 300–375 mm 475–625 mm (z dostarczonym w zestawie wysignikiem)
---	--

Waga

Waga	Okoo 8,6 kg
------	-------------

Maksymalne obcienie

Maksymalne obicienie	30 kg
-------------------------	-------

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne PSS-650P

Color

Color Czarny

Gallery

