

PWS-100PR1

Stacja robocza do kontroli produkcji



Overview

Umoliwia kontrol pracy serwera PWS-4400 w czasie rzeczywistym przy obróbce materiałów 4K i HD

Rozwiązanie PWS-100PR1 to stacja robocza do kontroli produkcji zamknięta w obudowie 1U, która kontroluje wieloportową jednostkę pamięci masowej PWS-4400 4K/HD do przechowywania materiałów audiowizualnych. Zawiera ono fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do kontroli produkcji PWA-PRC1 i kart wejściowych wideo wymaganych do realizacji tego działania. Aby jeszcze bardziej poprawić możliwości operacyjne, przewidziano możliwość zastosowania opcjonalnego monitora z ekranem dotykowym. System udostępnia szereg trybów pracy ekranu, m.in. tryb podzielonego ekranu, tryb listy odtwarzania, tryb zarządzania klipami i tryb wycinania. Za pomocą serwera PWS-4400 urządzenie zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem procesami 4K i HD, co pomaga w produkcji niesamowitych materiałów z akcją na żywo i najciekawszymi scenami.

Kontrola serwera PWS-4400

Urządzenie PWS-100PR1 umożliwia kontrolę operacyjną serwera PWS-4400. Pozwala ono podłączyć urządzenie sterujące USB PWSK-4403 do obsługi trybu zwolnionego tempa na żywo, a także opcjonalny monitor z ekranem dotykowym.

Elastyczno operacyjna

Dzięki serwerowi PWS-4400 urządzenie zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem procesami 4K i HD.

Wejścia/wyjścia z wieloma portami

Urządzenie PWS-100PR1 jest wyposażone w dwie karty graficzne, które monitorują do 6 sygnałów wejściowych doprowadzanych do serwera PWS-4400 (podczas użytkowania serwera PWS-4400 do obsługi materiałów HD). Ponadto urządzenie PWS-100PR1 ma sześć portów USB 3.0, co umożliwia podłączenie dysków twardych USB, a także dwóch gniazd RJ-45 (100BASE-T, 100BASE-TX), jednego portu HDMI i jednego złącza DisplayPort V1.1a do obsługi wyświetlacza.

Features

Elastyczno operacyjna

Urządzenie PWS-100PR1 zapewnia elastyczność operacyjną w zakresie kontroli produkcji na żywo, udostępniając szereg trybów pracy ekranu, m.in. tryb podzielonego ekranu, tryb listy odtwarzania, tryb zarządzania klipami i tryb wycinania.

Opcje wyświetlania i monitor pomocniczy

Urządzenie PWS-100PR1 bezproblemowo współpracuje z monitorem wyposażonym w ekran dotykowy. Możliwa jest również praca bez monitora, przy użyciu wyciennej maty monitora LCD dołączonego do kontrolera PWSK-4403. W celu zapewnienia jeszcze większej elastyczności urządzenia PWS-100PR1 możliwe jest podłączenie do dwóch kontrolerów PWSK-4403 z dwoma monitorami LCD, oprócz monitora z ekranem dotykowym.

Szybki czas uruchomienia

Uruchomienie urządzenia PWS-100PR1 zajmuje mniej niż minutę, co pozwala rozpocząć pracę tak szybko, jak to możliwe.

Related
products



PWS-4400

Urządzenie zasilania
masowej AV 4K/HD z
wieloma portami

Gallery

