

RCP-1501

Panel zdalnego sterowania z pokrtem przeznaczony do kamer z serii HDC/HSC/HXC. W 19-calowej szafie EIA mieszcz si 4 moduly.



Overview

Panel RCP-1501 jest wyposaony w wywietlacz LCD z przecznikami bezporedniego wyboru funkcji i panelem dotykowym. Taka konfiguracja zapewnia funkcjonalno oraz atw obsug i korzystnie wypada w porównaniu z moduami MSU. Urzdzienie jest wyposaone w pokrto do regulacji przysony i gównego poziomu czerni (master black). W 19-calowej szafie EIA mona zamontowa do czterech moduów.

Features

Panel dotykowy i wiele przeczników bezporedniego dostpu do rónych funkcji kamery

Na panelu zdalnego sterowania znajduj si elementy umoliwiajce proste i precyzyjne sterowanie rónymi funkcjami kamery. Sposób rozmieszczenia przycisków, pokrte regulacyjnych i innych elementów sterujcych na panelu jest dostosowany do ich funkcji i czstotliwoci uycia. Przyciski o szczególnym znaczeniu dla dziaania i konfiguracji kamer s otoczone ramkami, które zapobiegaj przypadkowemu naciniciu.

Obsuga sieci Ethernet

Poza przewodem CCA-5, do podczenia urzdzienia mona uy przewodu sieci LAN. Oznacza to, e do sterowania

systemem zoonym z wielu kamer mona używa nie tylko modułów CNU-700, lecz także sieci LAN.

Bezprecedensowa kontrola plików scen

atwo dostępny plik sceny zapewniający obsługę różnych ustawień sceny.

Konfigurowalne przyciski i menu

Istnieje możliwość przypisania dowolnych funkcji do zapasowego przycisku i stworzenia własnego menu ulubionych funkcji.

Możliwość tworzenia różnego rodzaju systemów sterowania

Użytkownicy kamer systemowych HDC/HSC/BVP mogą użyć modułów CNU-700 do stworzenia systemu sterowania wieloma kamerami. Zastosowanie dwóch modułów CNU-700 umożliwia sterowanie maksymalnie 24 kamerami. Można także stworzyć system wykorzystujący sieć LAN — w tym celu należy podłączyć moduł CCU współpracujący z sieciami LAN.

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie	Od 10,5 V do 30 V prądu stałego
-----------	---------------------------------

Pobór mocy	4 W
------------	-----

Temperatura w środowisku pracy	Od 5°C do 40°C
--------------------------------	----------------

Wymiary (szer. x wys. x gb.) (bez części wystających)	102 x 310 x 85 mm
---	-------------------

Waga	1,8 kg
------	--------

Zcza wejciowe/wyjciowe

Ethernet	8-stykowe zcze RJ-45 (x1)
----------	---------------------------

CCU/CNU	Wielozcze 8-stykowe, eńskie (x1)
---------	----------------------------------

AUX	Wielozcze 8-stykowe, eńskie (x1)
-----	----------------------------------

Wejcie/wyjcie EXT	9-stykowe zcze D-sub, eńskie (x1)
-------------------	-----------------------------------

Related products



HXC-FB80

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"



MSU-3000

Gówny modu sterujcy i panel zdalnego sterowania do obsługi wielu kamer systemowych (typ poziomy)



MSU-3500

Gówny modu sterujcy i panel zdalnego sterowania do obsługi wielu kamer systemowych (typ pionowy)



UHC-8300

System kamery 8K UHC-8300 z przetwornikiem 3CMOS i jednostk sterujc kamery 8K UHCU-8300, UKCU-8001 (cze ST 2110 8K), UZCU-SNMP80 (protokó SNMP do ST 2110 8K), UKCU-IP01F (Networked Media Interface)

Gallery

