

SXS Pro Plus Memory Card

Karta pamici o pojemnoci 64 GB z serii SxS Pro+



Overview

Karta pamici SxS PRO+ do szybkiego przesywania danych

Karta pamici SxS PRO+ wyrónia si bardzo du prdkoci przesywu danych. Doskonale sprawdza si w postprodukcji, produkcji telewizyjnej i innych zastosowaniach profesjonalnych, w których istotna jest dua prdko odczytu i zapisu. Przesywanie danych z prdkoci do 440 MB/s znacznie skraca czas kopiowania i usprawnia organizacj pracy w standardzie 4K.

Bardzo dua prdko przesywania danych uatwiajca korzystanie z materiaów 4K

Przesywanie danych z prdkoci do 440 MB/s znacznie skraca czas kopiowania i usprawnia organizacj pracy 4K.

Wspópraca z bardzo szybkimi napdami RAID firmy Sony

Karta pamici SxS Pro+ wspópracuje z napdami RAID PSZ-RA6T i PSZ-RA4T, zapewniajc uytownikom bardzo du prdko transmisji danych.

Obsuga transmisji strumieniowej EB midzy kart a kamer Sony umoliwia sta, dwukierunkow komunikacj i zapewnia stabilny zapis bez pogorszenia prdkoci.

Program Memory Media Utility ułatwiający zarządzanie nonikami i multimediami

Zarządzanie multimediami na nonikach danych firmy Sony ułatwia dedykowany program komputerowy Memory Media Utility (przeznaczony do samodzielnego pobrania).

10-letnia gwarancja

Ważna informacja

Aby użyć karty SBP-64E ze współpracującymi urządzeniami wymienionymi poniżej, trzeba uaktualnić oprogramowanie systemowe urządzenia do wersji podanej w nawiasie lub nowszej. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach z opisem poszczególnych urządzeń.

Współpracujące urządzenia wymagające uaktualnienia oprogramowania systemowego (numer wersji):

PXW-X160 (wersja 4.0)
PXW-X180 (wersja 4.0)
PXW-X400 (wersja 2.0)
PXW-X500 (wersja 4.0)
PMW-F5 (wersja 8.0)
PMW-F55 (wersja 8.0)
PDW-HD1550 (wersja 1.34)
PMW-1000 (wersja 1.43)
XDS-1000 (wersja 3.21)
XDS-PD1000 (wersja 3.21)
XDS-PD2000 (wersja 3.21)

Features

czyste PCIe 2. generacji i nowy układ sterujący do szybkiego przesyłania danych

Maksymalna prędkość odczytu: 3,5 Gb/s (440 MB/s)*

**Maksymalna prdko zapisu: 3,2 Gb/s
(400 MB/s)***

Minimalna prdko zapisu: 1,3 Gb/s

**Lepsze zarzdzanie dziki programowi Memory
Media Utility**

**Odwieanie danych, korygowanie bdów
w danych**

**Obsuga transmisji strumieniowej EB midzy
kart a kamer Sony umoliwia sta,
dwukierunkow komunikacj i zapewnia stabilny
zapis bez pogorszenia prdkoci.**

Odzyskiwanie klipów w razie zaniku zasilania

**System minimalizacji bdów w danych
i wyrównywania zuycia**

10-letnia gwarancja

Uwaga

Specifications

Dane ogólne

Gniazda i cza	ExpressCard/34, PCI Express 2. generacji
Prdko odczytu	3,5 Gb/s (= 440 MB/s)*
Prdko zapisu	3,2 Gb/s (= 400 MB/s)*
Minimalna	1,3 Gb/s

prdko zapisu**

Pojemno 64 GB**: SBP-64E

Model Name SBP-64E

Temperatura w rodowisku pracy Od -25°C do +65°C

Temperatura przechowywania Od -40°C do +85°C

Waga Okoo 27 g

Wymiary (szer. x wys. x g.) Okoo 34 x 5 x 75 mm (sam korpus z wystajcymi elementami)

Niezawodno****

Odporno na wstrzsy 1500 g

Odporno na wibracj 15 g

Trwao przy wkadaniu/wyjmowaniu 30 000 cykli

Pochanianie wstrzsów 150 cm

Uwagi

Uwaga

*Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firm Sony. Rzeczywista prdko zaley od warunków pomiaru.

** Pod warunkiem, e produkt współpracuje z magistral PCI Express 2. generacji

***1 GB = 1 miliard bajtów. Pewna, zmienna cz pojemności jest wykorzystywana przez system plików.

****Test przeprowadzony zgodnie z wewnętrznym standardem Sony

Related products



SBAC-T40

Czytnik/rejestrator kart pamięci SxS z czem Thunderbolt 3

Gallery

