

UPP-110HA

Papier o szerokości A6 do czarno-biaego druku termicznego do drukarek UP-880 / 890MD / D890



Overview

Papier o szerokości A6 do czarno-biaego druku termicznego do drukarek UP-880 / 890MD / D890.

Ok. 220 odbitek na rolk (rozmiar obrazu: 100 × 75 mm)

Wymiary nonika 110 mm (szer.) × 18 m.

Specifications

Parametry techniczne

Typ nonika

Papier do drukowania o bardzo dużej gęstości

Spis treści

110 mm × 18m

Dzięki funkcji dzień/noc kamera FCB-H11 zapewnia optymalną czułość w zmiennych warunkach oświetleniowych — często stanowiących wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa pracujących w trybie ciągłym.

Rozmiar papieru/folii W momencie spadku poziomu oświetlenia filtr podczerwieni jest automatycznie zastępowany filtrem neutralnym i kamera przełącza się w tryb czarno-biały, umożliwiając efektywną pracę przy oświetleniu minimalnym na poziomie 1,0 luksa (F1,8, 50 IRE).

Liczba stron wydruku uzyskiwanych z jednej rolki Około 220 odbitek na rolkę (rozmiar obrazu: 100 x 75 mm)

Gallery

