

XDCA-FS7

Modu rozszerzeń do kamery
PXW-FS7



Overview

Modu rozszerzeń do kamery PXW-FS7 umożliwia obsługę wielu kamer oraz kodowanie w standardzie Apple ProRes 422

Kamera PXW-FS7 XDCAM standardowo umożliwia zapis wewnętrzny w formatach XAVC i MPEG-2 na kartach XQD, ale można także przymocować do niej opcjonalny moduł rozszerzeń XDCA-FS7. Odbędzie się to przy użyciu wielostykowego złącza, dlatego nie trzeba martwić się o kable. Moduł rozszerzeń udostępnia dodatkowe złącza we/wy, takie jak wejścia/wyjścia kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby obsługi wielu kamer. Ponadto możliwe jest użycie typowych akumulatorów ze stopką V. Moduł zapewnia też wyjście danych RAW do rejestrowania materiałów w 12-bitowym formacie RAW za pomocą rejestratora AXS-R5 (w połączeniu z modułem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy za pośrednictwem interfejsu FS RAW. Moduł rozszerzeń XDCA-FS7 koduje strumień wideo do kodeka Apple ProRes 422, a następnie zapisuje go na wewnętrznym noniku XQD.

Zapis w formacie Apple ProRes 422

Wbudowana funkcja kodowania Full HD ProRes umożliwia zapis nagrań w formacie ProRes na karcie XQD w kamerze.

* Aktualizacja oprogramowania układowego, która zostanie

udostpniona na pocztku 2015 r.

Moliwo rejestrowania 12-bitowych obrazów RAW w rejestratorze zewntrznym

Kamera PXW-FS7 wymaga moduu XDCA-FS7 w celu rejestrowania 12-bitowego materiau RAW za pomoc rejestratora AXS-R5 (w poczeniu z moduem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy. Dane RAW bd przesyane za porednictwem interfejsu FS RAW do moduu rozszerzeń i bd w peni zgodne z danymi RAW NEX-FS700.

Moliwo pracy w konfiguracji obejmujcej wiele kamer

Wejcia/wyjcia kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby pracy z wieloma kamerami albo moliwo uycia typowych akumulatorów ze stopk V.

Features

Bezproblemowe mocowanie do kamery PXW-FS7

Modu rozszerzeń XDCA-FS7 mona podczy bezporednio do kamery XDCAM PXW-FS7, aby umoliwi uycie funkcji dostosowanych do stylu nagrywania operatora lub preferowanej organizacji pracy. Odbywa si to przy uyciu wielostykowego zcza, dziki czemu nie trzeba martwi si o kable. W przypadku uycia wikszych obiektywów modu rozszerzeń równoway wikszy ciar z przodu i zwiksza stabilno kamery na ramieniu.

Zapis w formacie Apple ProRes 422 na karcie XQD

Wbudowana funkcja kodowania Full HD ProRes umoliwia zapis nagrań w formacie ProRes na karcie XQD w kamerze.

* Aktualizacja oprogramowania ukadowego, która zostanie udostpniona na pocztku 2015 r.

Moliwo rejestrowania 12-bitowych obrazów RAW w rejestratorze zewntrznym

Kamera PXW-FS7 wymaga moduu XDCA-FS7 w celu rejestrowania 12-bitowego materiau RAW za pomoc rejestratora AXS-R5 (w poczeniu z moduem interfejsów HXR-IFR5) lub rejestratora RAW innej firmy.

Dodatkowe zcza we/wy do obsugi wielu kamer oraz moliwo zasilania dodatkowych akcesoriów

Funkcje kodu czasowego i blokady generatora na potrzeby obsugi wielu kamer Modu zapewnia take zasilanie dodatkowych akcesoriów oraz umoliwia stosowanie popularnych akumulatorów z mocowaniem typu V.

Gallery

