

CA-FB70

Adaptateur à fibre optique pour les caméras
HXC-D70 et les caméscopes PMW-
320/350/400/500



Présentation

Permet la connexion par fibre à l'unité de commande pour caméra HXCU-FB70

Conçu pour la caméra studio HXC-D70 et les caméscopes PMW-320/350/400/500, l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 offre une connexion par fibre avec l'unité de commande pour caméra (CCU) HXCU-FB70. Cette unité permet de contrôler la HXC-D70 et les PMW-320/350/400/500 à une distance atteignant 250 mètres, y compris l'alimentation et les signaux de la lampe témoin, les signaux intercom, le retour vidéo et le prompteur.

CBK-HD02 est nécessaire lorsque l'adaptateur CA-FB70 ou CA-TX70 est configuré avec la PMW-500.

CBK-CE01 est nécessaire lorsque le système CA-FB70 ou CA-TX70 est configuré avec la PMW-400/350/320.

S'adapte à la HXCU-FB70

L'adaptateur à fibre optique CA-FB70 offre une connexion par fibre avec l'unité de commande pour caméra (CCU) HXCU-FB70. Le panneau de commande avant est fixé par défaut au HXCU-FB70.

Fonctions

Connexion de fibre optique

L'adaptateur CA-FB70 garantit la meilleure qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 250 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation locale.

Connexion pour tous les signaux

Le CA-FB70 offre une intégration flexible et la possibilité d'étendre son fonctionnement à tous les signaux (lampe témoin, intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD. Il est possible d'opter pour des connecteurs de type Lemo comme solution alternative, en utilisant la trousse de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC01 avec le CA-FB70 / HXCE-FB70.

Fonctionne avec les unités HXCU-FB70 et HXCE-FB70 pour un maximum de flexibilité

Le CA-FB70 fonctionne de façon optimale avec l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70 et l'extension pour alimentation HXCE-FB70 dans les scénarios suivants : alimentation requise pour le CA-FB70 relié à la caméra HXC-D70 ou aux caméscopes PMW-320/350/400/500 ou transmission d'un signal longue distance entre le CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70.

Produits connexes



HXCU-FB70

Unité de commande à fibre optique pour l'adaptateur CA-FB70 relié aux caméras HXC-P70, HXC-D70 et aux caméscopes PMW-320/350/400/500



HKC-LC01

Connecteur de transmission par fibre optique



CCFN-25

Câble de fibre optique hybride de 25 mètres avec connecteur opticalCON



CCFN-50

Câble de fibre optique hybride de 50 mètres avec connecteur opticalCON



CCFN-100

Câble de fibre optique hybride de 100 mètres avec connecteur opticalCON

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.