

HDCE-500

Adaptateur d'extension de caméra pour les caméras à fibre HDC et HDC-P50A



Présentation

Production 4K polyvalente sur de longues distances

L'unité d'extension polyvalente vous offre plus de possibilités de tournage dans les environnements où l'alimentation locale ou l'accès facile à la tête de caméra n'est pas disponible, comme dans les événements sportifs en extérieur. Associée à des caméras de hautes performances, comme la caméra système HDC-P50A 4K/HD HFR (High Frame Rate) compatible POV (point de vue), l'interface IP de la HDCE-500 permet l'alimentation et la transmission sur une distance pouvant aller jusqu'à 350 m en utilisant un câble à fibre monomode. Les caméras système portatives, telles que la HDC-5000 / 3000, peuvent également être combinées avec la HDCE-500 afin de transmettre l'alimentation et le signal jusqu'à 3 km sur un câble à fibre optique. La sortie de la HDCE-500 est également équipée d'un connecteur Lemo afin de permettre la connexion à une unité de commande pour caméra (CCU) pour les systèmes multicaméras avec la HDC-P50A, et prend en charge des raccordements en fibre monomode pour la transmission longue distance jusqu'à 10 km.

Adaptation câble de caméra à fibre hybride/câble à fibre monomode pour une portée étendue

L'adaptateur d'extension de caméra HDCE-500 convertit la fibre de câble de caméra à fibre hybride de la série HDC en câble à fibre monomode, pour des transmissions longue distance jusqu'à 10 km. La HDCE-500 fournit l'alimentation à la tête de caméra, ce qui élimine le besoin d'une alimentation c.c. locale sur le terrain.

Fonctions

Production 4K longue distance avec câble à fibre monomode

La HDCE-500 offre une transmission longue distance de la caméra à l'unité de commande pour caméra (CCU) en utilisant un câble à fibre monomode.

Alimentation pour les caméras

La HDCE-500 peut alimenter la tête de caméra à l'aide de son câble de caméra à fibre hybride.

Spécifications

Renseignements généraux

Exigences d'alimentation	De 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	2,6 A (max.)
Température d'utilisation	-10 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -20 °C à +60 °C

Renseignements généraux

Dimensions (L x H x P)	200 x 83 x 366 mm (7 7/8 x 3 3/8 x 14 1/2 pouces)
------------------------	---

Poids	Environ 4,8 kg (8 lb 13 oz)
-------	-----------------------------

Caractéristiques du système optique

CAMÉRA	CAMÉRA1 : connecteur à fibre optique (1) CAMÉRA2 : connecteur multiple optique/électrique (1)
--------	--

CCU	ENTRÉE/SORTIE DE LA CCU : connecteur de type ST pour fibre monomode (1) CCU 240 V : connecteur à fibre optique (1)
-----	---

Distance admissible de l'alimentation	CAMÉRA1 : 3 km CAMÉRA2 : 350 m
---------------------------------------	-----------------------------------

ENTRÉE CA	Connecteur 100 à 240 V CA (2)
-----------	-------------------------------

Accessoires fournis

Accessoires fournis	Guide d'utilisation (1) Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1)
---------------------	--

Accessoires en option

Accessoires en option	Câble à fibre hybride CCFN-25/50/100/150/200/250 Trousse de connecteurs à fibre monomode HKCU-SM50 Adaptateur d'extension pour unité de commande de caméra HKCU-SM100 Coupleur de câble CCFN-JC1
-----------------------	---



HDC-P50A

Caméra système POV avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité 4K 4x High Frame Rate



HDC-F5500V

Caméra système portable avec capteur CMOS 4K Super 35 mm, filtre à densité neutre variable préinstallé et capacité 4K 2x High Frame Rate



HDC-5500

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité 4K 4x High Frame Rate



HDC-5500V

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable préinstallé et capacité 4K 4x High Frame Rate



HDC-3500

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x High Frame Rate



HDC-3500V

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable préinstallé et capacité HD 4x High Frame Rate



HDC-3200

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 2x High Frame Rate



HDC-3100

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3, pour transmission par fibre



HKCU-SM100

Adaptateur d'extension d'unité de commande pour caméra



HDC-3500RV

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable préinstallé et capacité HD 4x High Frame Rate



HDC-3500R

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x High Frame Rate



HDC-5500R

Caméra système portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité 4K 4x High Frame Rate



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter en PDF : Octobre 24 2026