


Microphone Array System Manager MASM-1

Logiciel de gestion gratuit prenant en charge le calibrage, les réglages et la gestion des MAS-A100



Présentation

Solution de gestion complète pour microphones

Notre logiciel gratuit offre une solution de gestion complète pour le microphone à formation de faisceaux MAS-A100. Le logiciel MASM-1 prend en charge l'installation et la gestion de plusieurs microphones de manière centralisée, par le biais d'un réseau local. Facile à installer et utiliser, le gestionnaire de système vous assiste dans la configuration initiale, le calibrage, les réglages généraux, les opérations et la gestion du micrologiciel.

Le logiciel de gestion de système de microphones MASM-1 sera offert en téléchargement gratuit à partir de ce site, lorsqu'il sera disponible.

Fonctions

Fonctions de recherche et de configuration

La fonction de recherche du logiciel de gestion détecte les microphones dans les environs, afin de les configurer et les enregistrer dans le système. Vous avez également la possibilité de regrouper des appareils, selon vos préférences.

Calibration automatique

Le logiciel MASM-1 peut effectuer facilement le calibrage automatique de plusieurs microphones en même temps, dans la même pièce. Chaque microphone à formation de faisceaux peut être individuellement calibré et optimisé en toute simplicité, en fonction des caractéristiques de la pièce.

Maintien des réglages par défaut

Le logiciel de gestion de microphones attribue des réglages par défaut aux appareils lors de la mise en marche ou du passage de l'état de veille à l'état activé. Tous les réglages audio sont automatiquement lancés au démarrage.

État de surveillance et de contrôle

Le logiciel MASM-1 surveille et contrôle plusieurs microphones par le biais du réseau. Grâce au contrôle centralisé, l'exécution du flux de travail et de la gestion des microphones à formation de faisceaux est simple à assurer.

Spécifications

Renseignements généraux	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 (64 bits)
Processeur	2 GHz ou plus rapide
Mémoire	4 Go (minimum)
Espace disque	300 Mo (minimum)
Résolution de l'écran	1 280 x 720 (minimum)


Renseignements généraux

Navigateur Web

Google Chrome version 70 ou ultérieure

Autres

.NET Framework 4.7.2 ou ultérieur



approximatives. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter en PDF : Août 31 2026