

HDVF-C35W

Цветной ЖК-видоискатель формата HD



Краткое содержание

3,5-дюймовый цветной ЖК-видоискатель формата HD HDVF-C35W обеспечивает четкое и яркое изображение на своем полноцветном ЖК-дисплее (TFT). Используя уникальный съемный окуляр, видеооператоры могут отчетливо видеть изображение с разных положений и углов. Кроме того, ЖК-дисплей обеспечивает широкий угол обзора, поэтому одно и то же изображение одновременно могут видеть несколько людей. Окуляр видоискателя оснащен асферической линзой, снижающей абберации в каждом углу изображения видоискателя для более точной фокусировки.

Характеристики

- 3,5-дюймовый большой ЖК-дисплей**
- Поддерживает различные частоты кадров.**
- Отсоединяемый окуляр предоставляет возможность контролировать изображение непосредственно на экране ЖК-дисплея.**
- Высокоэффективное увеличительное стекло обеспечивает изображение с минимальными искажениями**
- Функция 3-кратного увеличения упрощает операцию фокусировки, особенно при использовании объективов высокого класса.**
- Генератор сигнала серой шкалы позволяет оператору подстраивать величину экспозиции.**
- Возможность переключения между цветным и монохромным изображениями**
- Два назначаемых переключателя для переключения на заранее заданные настройки и назначения часто используемых функций**

Характеристики

Общие характеристики	
Источник питания	от 10,5 до 17,0 В, пост. ток (питание от камеры)
Потребляемая мощность	6,3 Вт
Рабочая температура	от -20°C до +45°C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Масса	850 г

Общие характеристики

-- ЖК--

Тип ЖК-панели

Размеры изображения:

76,8 x 43,2 мм (H/V, формат изображения 16:9)

Характеристики

Яркость

250 кд/м2

Разрешение

500 твл или более

Поддерживаемые форматы:

1080/23,98PsF, 24PsF, 25PsF, 29,97PsF, 30PsF, 1080/50i, 59,94i, 60i

Цветовая температура

6500K (с корпусом видеоискателя и подсоединенным окуляром)

Индикаторы

Зеленый индикатор, TALLY/REC, BATT, !, MAG, spare, SAVE

Входные сигналы

Pb, Pr

0,7 В (размах), асинхронный, 75 ? при нагрузке

Y

1,0 В (размах), синхронный, 75 ? при нагрузке

Разъем

Разъем CAMERA

Круглый 20-контактный

Аксессуары, входящие в комплект

Руководство по эксплуатации (1)



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.