


AD-PCM2

Ветрозащитный экран для микрофона с
линейной ИКМ PCM-M10



Краткое содержание

Необходимый для внестудийной записи, этот дополнительно приобретаемый ветрозащитный экран предназначен для использования со встроенными микрофонами PCM-M10. Ветрозащитный экран снижает шум ветра на 20 дБ; изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм.

- Для использования со встроенными микрофонами PCM-M10
- Снижает шум на 20 дБ
- Изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм

Галерея

