

ODBK-201

* За подробностями обращайтесь к
местному торговому представителю.



Краткое
содержание

ODBK-201 — блок питания для ODS-L30M/L60.

Серия ODBK-20X предназначена для использования с ODS-D280F и ODS-D77F.

Мир решений

Сопутствующие
продукты



ODS-L30M

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.



ODS-L60E

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.



ODS-L100E

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.



ODS-D280F

Оптоволоконный привод
Optical Disc Archive для
масштабируемой
библиотеки ODS-
L30M/L60E/L100E PetaSite с
поддержкой высоких
скоростей передачи
данных до 1 Гбит/с (запись,
с включенной проверкой) и
2 Гбит/с (чтение) при
использовании с
картриджами 2-го
поколения ODC-3300R



ODS-D380F

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Октябрь 13 2026