

PMW-50

Прочная портативная дека с двумя картами SxS PRO



Краткое содержание

Легкий и компактный рекордер для внестудийного видеопроизводства с записью на две карты SxS

Внестудийный рекордер PMW-50 — идеальный компаньон для камкордера PMW-500, обеспечивающий практичные и гибкие возможности для улучшенного рабочего процесса на базе носителей SxS.

Характеристики

Компактное портативное устройство воспроизведения/записи на базе карт SxS

PMW-50 — легкий и прочный рекордер/плеер, который удобно держать в руках. Такая портативность делает его идеальным для новостного и внестудийного видеопроизводства. При массе менее 1 кг данное устройство имеет прочную конструкцию, нечувствительно к вибрациям, и может работать от аккумуляторной батареи BP-U.

3,5-дюймовый дисплей

PMW-50 может использоваться как автономное устройство для просмотра видео различных форматов с носителей SxS или настольное устройство подачи данных с карт памяти для систем спутниковой видеожурналистики (SNG).

Совместимость с большинством популярных видеоформатов.

PMW-50 поддерживает в стандартной конфигурации все форматы семейств XDCAM EX и XDCAM HD422 (UDF и FAT 32, форматы HD422/420 и DVCAM). Устройство совместимо с файлами .MXF и .MP4, что обеспечивает гибкие возможности применения в вещании и корпоративном видеопроизводстве.

Прямая запись на карты SxS через входы HD/SD-SDI

PMW-50 может использоваться как второе/параллельное устройство записи с интегрированным звуком через входы HD/SD-SDI.

Поддержка носителей SD, MS, XQD и SxS

Гибкость благодаря возможности использования разных доступных носителей, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий из них для конкретного применения.

Разнообразные входы и выходы

PMW-50 имеет входы HD/SD-SDI и большое число выходов: аналоговый композитный, HD/SD-SDI, HDMI, аналоговый звук, наушники, i.Link и USB.

Характеристики

Общие характеристики

Требования к электропитанию

12 В пост. тока

Общие характеристики

Потребляемая мощность	Прибл. 9 Вт (в режиме записи, ЖК-монитор вкл.)
Рабочая температура	От 0°C до 40°C От 32°F до 104°F
Температура хранения	От -20°C до +60°C От -4°F до +140°F
Масса	Прибл. 1 кг (корпус)
Габариты (Ш x В x Г) *1	124 × 86 × 237 мм (без выступающих частей)"
Формат записи/ воспроизведения (видео)	UDF - Режим HD422: CBR, 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@HL - Режим HD420: Перем. цифр. поток, 35 Мбит/с, MPEG-2MP@HL - Режим DVCAM: DVCAM - Режим IMX 50: CBR, 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@ML Intra FAT - режим HQ: Перем. цифр. поток, 35 Мбит/с, MPEG-2MP@HL - режим SP: CBR, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@H14 - Режим DVCAM: DVCAM
Формат записи/ воспроизведения (звук)	UDF - Режим HD422: LPCM 24 бит, 48 кГц, 4 канала - Режим IMX 50: LPCM 24/16 бит, 48 кГц, 4 канала - Другой режим: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала FAT - Режим HD: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала - Режим SD: LPCM 16 бит, 48 кГц, 2 канала
Время записи/ воспроизведения (MPEG HD422)	UDF Режим HD 422: Прибл. 120 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 60 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)

Общие характеристики

Время записи/ воспроизведения (MPEG HD)	UDF Режим HD 420: Прибл. 180 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 90 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ) FAT Режим HQ: Прибл. 200 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 100 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ) Режим SP: Прибл. 280 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 140 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
--	--

Время записи/ воспроизведения (MPEG IMX)	UDF Режим IMX 50: Прибл. 120 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 60 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
---	---

Время записи/ воспроизведения (DVCAM)	UDF Режим DVCAM: Прибл. 220 мин с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 110 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ) FAT Режим DVCAM: Прибл. 260 мин. с картой памяти SBP-64A/SBS-64G1A (64 ГБ) Прибл. 130 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
--	---

Время работы аккумуляторной батареи	Прибл. 180 мин с батареей BP-U30 (в режиме записи, ЖК-монитор вкл.) Прибл. 360 мин с батареей BP-U60 (в режиме записи, ЖК-монитор вкл.) Прибл. 540 мин с батареей BP-U90 (в режиме записи, ЖК-монитор вкл.)
--	--

Носитель для медиафайлов

Тип носителя	Слот ExpressCard/34 (x2)
--------------	--------------------------

Входы/выходы

Вход HD-SDI	BNC (x1), с выбором HD/SD Стандарты SMPTE 292M/259M
-------------	--

Входы/выходы

Вход SD-SDI	BNC (x1), с выбором HD/SD Стандарты SMPTE 292M/259M
Выход аналогового композитного сигнала	BNC(1) NTSC, PAL или HD-Y
Выход HD-SDI	BNC (x1), с выбором HD/SD Стандарты SMPTE 292M/259M
Выход SD-SDI	BNC (x1), с выбором HD/SD Стандарты SMPTE 292M/259M
Выход HDMI	Тип А 19-контактный (x1), выход
Выход аналогового звука	Гнездо phono (каналы 1, 2) -10 дБи (опорный уровень), 47 кОм
Выход для наушников	Гнездо stereo mini jack (x1)
i.LINK	IEEE 1394 4-контактный (x1) Поток HDV (вход/выход), поток DVCAM (выход), S400
USB	Устройство USB, Type-B (x1)
Выход пост. тока (12 В)	Гнездо DC (12 В)
Опция	4-контактный, тип А

Прочее оборудование

Встроенный дисплей	3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор: 852 (Г) x 3 (RGB) x 480 (В), 16:9
--------------------	---

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект	Кабель USB (1) ИК-пульт ДУ (1) Зарядное устройство BC-U1 (1) Литиевая батарейка (CR2025, для ИК пульта ДУ) (1), предустановленная в ИК пульте ДУ Брошюра: Руководство по подготовке к эксплуатации (1) CD-ROM: - Руководство по эксплуатации в формате PDF (1)
---------------------------------	--

Примечания

Примечание	[*1] Указанные размеры являются приблизительными.
------------	---



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.