

AC-DN10

Сетевой адаптер питания/
Зарядное устройство



Overview

- Компактный и невесомый адаптер переменного тока/зарядное устройство
- Источник питания пост. тока, макс. 100 Вт
- V-образное крепление для непосредственного использования с совместимыми камкордерами
- 4-контактный выход XLR для зарядки других устройств
- Литиевый аккумулятор с креплением типа V-mount

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию:
100—240 В перем. тока
Выход питания пост. тока: 16,7 В,
6 А
Рабочая температура: от 0 °С до
40 °С
Масса: 800 г
Размеры (Ш x В x Г):
101 x 160 x 37 мм
Время зарядки

BP-GL95: 145 минут

BP-GL65: 155 минут

BP-L60S: 155 минут

Экологическая информация:

Для пайки использовались материалы, не содержащие свинец.

Галогенизированные антивоспламенители не используются в корпусах и печатных монтажных платах.

Related products



HXC-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™

Gallery

