

AD-PCM1

Ветрозащитный экран для рекордеров с линейной ИКМ PCM-D1 и PCM-D50



Overview

Необходимый для внестудийной записи, этот опциональный ветрозащитный экран предназначен для использования с встроенными микрофонами PCM-D1 и PCM-D50. Ветрозащитный экран снижает шум ветра на величину до 20 дБ, он изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм.

- Предназначен для использования с встроенными микрофонами PCM-D1 и PCM-D50
- Уровень снижения шума до 20 дБ
- Изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм

Gallery

