

AXS-A1TS48

Карта памяти AXS серии A
емкостью 1 ТБ с
гарантированной скоростью
записи 4,8 Гбит/с



Overview

Высокоскоростная запись в 4K RAW с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем

Карта памяти AXS-A1TS48 AXS (AXSM™) серии A — это высокоскоростная надежная флэш-память большой емкости для съемки в форматах 4K и линейном 16-разрядном 2K RAW, а также для съемки с высокой частотой кадров (HFR) до 120 кадров/с при разрешении 4K* и до 240 кадров/с при разрешении 2K. Носитель AXS-A1TS48 имеет емкость 1 ТБ и гарантированную скорость записи 4,8 Гбит/с. Карта совместима с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карт памяти AXS.

* Съемка с высокой частотой кадров (HFR) до 120 кадров/с при разрешении 4K поддерживается только при использовании AXS-R7 с камерой PMW-F55.

Тонкий и компактный дизайн

Карты размера 35 x 75 x 8 мм потребляют меньше электроэнергии и более эффективно вентилируются по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

Идеальны для рабочих процессов PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 и NEX-FS700 2K/4K RAW

Карта памяти AXS Memory отличается уникальным сочетанием емкости, высокой скорости работы, надежности и портативности. Она открывает пользователям совершенно новые рабочие возможности.

Работает с AXS-R7, AXS-R5 и AXS-CR1

Карта AXS-A1TS48 совместима с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карты памяти AXS.

Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW

Высокая емкость записи: 120 мин в формате 4K RAW и 470 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 46 мин в формате 4K RAW и 188 мин в формате 2K RAW при 60р, а также 48 мин в формате 2K RAW при 240 кадрах/с и 22 мин в формате 4K RAW при 120 кадрах/с.

Features

Высокая производительность и скорость передачи записи

Носитель AXS-A1TS48 имеет емкость 1 ТБ и гарантированную скорость записи 4,8 Гбит/с.

Тонкая и компактная карта

Модель AXS-A1TS48 обладает размерами 35 × 75 × 8 мм. Она меньше и легче предыдущих карт памяти AXS и имеет ту же высоту и ширину, что и карты памяти SxS.

Сниженное энергопотребление

Память AXS серии А потребляет меньше энергии и обеспечивает более эффективную вентиляцию по сравнению с предыдущей картой памяти AXS (-512S24).

Работает с AXS-R7, AXS-R5 и AXS-CR1

Карта AXS-A1TS48 совместима с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карт памяти AXS*.

* 1 адаптер карты памяти AXS поставляется бесплатно для всех существующих и новых клиентов AXS-R5 и AXS-CR1. Дополнительные адаптеры можно приобрести отдельно.

Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW с разной частотой кадров

Длительность записи: 120 мин в формате 4K RAW и 470 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 96 мин в формате 4K RAW и 378 мин в формате 2K RAW при 29.97PsF, а также 46 мин в формате 4K RAW и 188 мин в формате 2K RAW при 60p.

Ведет запись в формате 4K RAW HFR

Карта памяти AXS серии A позволяет вести запись с высокой частотой кадров (HFR): 94 мин при 120 кадрах/с, 62 мин при 180 кадрах/с и 48 мин при 240 кадрах/с в формате 2K RAW; 22 мин при 120 кадрах/с в формате 4K RAW*.

* Запись в 4K RAW при 120 кадрах/с поддерживается только с PMW-F55.

Gallery

