

## AXS-A512S24

Карта памяти AXS серии A  
емкостью 512 ГБ с  
гарантированной скоростью  
записи 2,4 Гбит/с



### Overview

#### **Сниженное энергопотребление и более эффективная вентиляция по сравнению с более ранним модулем памяти AXS для записи в формате RAW с AXS-R5 и AXS-CR1**

Карта памяти AXS-A512S24 AXS (AXSM™) серии A — это флэш-память со сверхвысокой скоростью, большой емкостью и высокой надежностью для съемки в 4K и 16-разрядном линейном формате 2K RAW, а также для съемки с высокой частотой кадров (до 240 кадров в секунду) в разрешении 2K. Емкость AXS-A512S24 составляет 512 ГБ, а гарантированная скорость записи — 2,4 Гбит/с. Карта совместима с рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS. Используется адаптер карты памяти AXS.

#### **Тонкий и компактный дизайн**

Карты размера 35 x 75 x 8 мм потребляют меньше электроэнергии и более эффективно вентилируются по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

#### **Идеальны для рабочих процессов PMW-F55, PMW-F5 и NEX-FS700 2K/4K RAW**

Карта памяти AXS Memory отличается уникальным сочетанием емкости, высокой скорости работы, надежности и портативности. Она открывает пользователям

совершенно новые рабочие возможности.

## **Работает с AXS-R5 и AXS-CR1**

Карта AXS-A512S24 совместима с рекордером AXS-R5, поддерживающим формат 2K/4K RAW, и устройством считывания карт AXS-CR1 USB 3.0 при использовании адаптера для карты памяти AXS.

## **Ведет запись в форматах 4K RAW, 2K RAW и 2K RAW HFR**

Значительная длительность записи: 58 мин в формате 4K RAW и 235 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 22 мин в 4K RAW и 94 мин в 2K RAW при 60р, а также 24 мин в 2K RAW с частотой 240 кадров/с.

## Features

### **Высокая производительность и скорость передачи записи**

Емкость AXS-A512S24 составляет 512 ГБ, а гарантированная скорость записи — 2,4 Гбит/с.

### **Тонкая и компактная карта**

Модель AXS-A512S24 с габаритными размерами 35 x 75 x 8 мм меньше и легче предыдущих карт памяти AXS и имеет ту же высоту и ширину, что и карты памяти SxS.

### **Сниженное энергопотребление**

Память AXS серии А потребляет меньше энергии и обеспечивает более эффективную вентиляцию по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

## **Работает с AXS-R5 и AXS-CR1**

Карта AXS-A512S24 совместима с рекордером AXS-R5, поддерживающим формат 2K/4K RAW, и устройством считывания карт AXS-CR1 USB 3.0 при использовании адаптера для карты памяти AXS\*.

\* 1 адаптер карты памяти AXS поставляется бесплатно для всех существующих и новых клиентов AXS-R5 и AXS-CR1. Дополнительные адаптеры можно приобрести отдельно.

## **Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW с разной частотой кадров**

Длительность записи: 58 мин в формате 4K RAW и 235 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 47 мин в 4K RAW и 188 мин в 2K RAW при 29.97PsF, а также 22 мин в 4K RAW и 94 мин в 2K RAW при 60p.

## **Ведет запись в формате 2K RAW HFR**

Карта памяти AXS серии A позволяет вести запись с высокой частотой кадров (HFR): 47 мин в формате 2K RAW с частотой 120 кадров/с, 31 мин с частотой 180 кадров/с и 24 мин с частотой 240 кадров/с.

## Gallery

