

BC-L70A

Двухканальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора



Overview

Скоростное, легкое, компактное

Устройство BC-L70A способно полностью зарядить литий-ионный аккумулятор BP-FL75/FLX75 Olivine всего за 65 минут. Оно также поддерживает параллельную зарядку двух литий-ионных* аккумуляторных батарей. BC-L70A имеет такую же массу и габариты, что и его легкий компактный предшественник BC-L70.

* Зарядное устройство BC-L70A не совместимо с никель-металл-гидридными аккумуляторными батареями BP-M50 и BPM100.

Features

Эффективная зарядка двух аккумуляторных батарей

Устройство BC-L70A оснащено передовой технологией, обеспечивающей быструю эффективную зарядку и позволяющей заряжать две аккумуляторные батареи одновременно.

Компактная и легкая конструкция

Зарядное устройство BC-L70A легкое, компактное и портативное.

Функции диагностики

BC-L70A проверяет работу подключенных аккумуляторных батарей и сигнализирует о неисправностях. Если нормальная зарядка невозможна, на устройстве попеременно мигают оранжевый и зеленый индикаторы.

Индикатор состояния зарядки

Когда батарея заряжена менее чем на 80%, горит оранжевый индикатор, а когда заряд аккумулятора превышает этот уровень, загорается зеленый индикатор.

Дополнительная батарея

Если от источника питания переменного тока случайно отсоединится кабель, заряженная и подключенная к BC-L70A литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечит резервное питание подсоединенного устройства.

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100 - 240 В перем., 50/60 Гц
-----------------------------	------------------------------

Потребляемая мощность	Менее 168 ВА
-----------------------	--------------

Выход питания пост. тока	Макс., 16,8 В, 6А
--------------------------	-------------------

Рабочая температура	-20...+45°C (-4...+113°F)
---------------------	---------------------------

Габариты (Ш x В x Г)	60 x 237 x 134 мм
----------------------	-------------------

Масса	Прибл. 1,2 кг
-------	---------------

Время зарядки одной батареи	BP-GL95B: 90 минут
	BP-GL95A: 135 минут
	BP-GL65A: 140 минут
	BP-FL75/FLX75: 65 минут

Аксессуары, входящие в комплект

Держатель разъема Да

Руководство по эксплуатации Да

Related products



BP-FLX75

Долговечные аккумуляторы Olivine емкостью 76 ватт-час



BP-FL75

Батарея Olivine с длительным сроком службы для камер серии F



BP-L80S

Литиево-ионная аккумуляторная батарея

Gallery

