

BC-U1A

Зарядное устройство /
сетевой адаптер для литий-
ионных аккумуляторов BP-
U90, BP-U60, BP-U60T, BP-U30



Overview

Предназначено для зарядки одного аккумулятора BP-U90, BP-U60, BP-U60T, BP-U30

Устройство BC-U1A может быстро заряжать один компактный литий-ионный аккумулятор BP-U90, BP-U60, BP-U60T или BP-U30

Встроенный сетевой адаптер электропитания обеспечивает питание зарядки 12 В постоянного тока

Кроме того, зарядное устройство BC-U1A снабжено 12-вольтовым кабелем питания от источника постоянного тока для прямого питания камкордера.

Компактность и удобство использования

Зарядное устройство BC-U1A весит 340 г и имеет размеры 128 x 45 x 98 мм (Ш x В x Г).

ВАЖНО: BC-U1A соответствует стандарту безопасности IEC 62368-1.

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
-----------------------------	--------------------------------------

Потребляемая мощность	46 Вт
Питание от источника постоянного тока	[36 Вт] 12 В, 3,0 А
Напряжение зарядки	16,4 В
Габариты (Ш x В x Г)	128 x 45 x 98 мм
Масса	340 г
Рабочая температура	[Питание от источника постоянного тока] От -5 °С до +45 °С [Зарядка] От 0 °С до +45 °С

Приблизительное время зарядки

BP-U90	190 минут
BP-U60	150 минут
BP-U30	130 минут

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, Руководство по эксплуатации

входящие в
комплект

Гарантийный талон

Related
products



PXW-FS7M2

4K-камера XDCAM со CMOS-сенсором Exmor формата Супер-35, нейтральным фильтром переменной плотности, байонетом E (с рычажной блокировкой), поддержкой съемки в форматах RAW и XAVC 4K/2K



PXW-FS5

Быстрая и удобная съемка с ручным камкордером Super 35



PXW-FS5M2

Компактный портативный камкордер Super 35 с новым впечатляющим дизайном, возможностью съемки в формате 4K с высокой частотой 120 кадров/с и HDR, системой объективов с байонетом α, нейтральным фильтром переменной плотности, поддержкой записи в 4K/2K RAW и XAVC



PXW-Z190

Ручной камкордер 4K, оборудованный тремя новыми 1/3-дюймовыми CMOS-сенсорами с поддержкой записи в качестве 4K 50p/60p*, вариообъективом с 25-кратным зумом и усовершенствованной автофокусировкой с функцией распознавания лиц



PXW-FS7

Камера XDCAM с высококачественной CMOS-матрицей Exmor 4K Super 35 мм и системой объективов с узлом крепления α Mount с поддержкой записи в форматах 4K/2K RAW и XAVC



MCX-500

Многокамерная трансляция в прямом эфире

Gallery

