

## BP-FLX75

Долговечные аккумуляторы  
Olivine емкостью 76 ватт-час



### Overview

#### **Ускоренная зарядка и вдвое больший срок службы**

В инновационных аккумуляторах BP-FLX75 вместо традиционных литий-ионных катодов используется литий-железо-фосфатная технология Olivine. Она значительно увеличивает число циклов зарядки-разрядки, благодаря чему аккумулятор служит вдвое дольше прежних моделей Sony. Для полной зарядки с помощью скоростных зарядных устройств BC-L90 и BC-L70A достаточно всего 65 минут (при этом аккумулятор совместим со старыми моделями зарядных устройств Sony).

### Features

#### **Технология Olivine продлевает срок службы аккумуляторов**

В аккумуляторах BP-FLX75 вместо традиционных литий-ионных катодов используется литий-железо-фосфатная технология Olivine. Она значительно увеличивает число циклов зарядки-разрядки, благодаря чему аккумулятор служит вдвое дольше прежних моделей Sony.

#### **Не тратьте лишнего времени на зарядку**

Благодаря скоростным зарядным устройствам BC-L90 и BC-L70A от Sony для полной зарядки до 76 ватт-час достаточно всего 65 минут.

## Обратная совместимость

С аккумулятором BP-FLX75 можно использовать и обычные зарядные устройства Sony, обеспечивающие стандартное время зарядки. Модели BC-L70, BC-L160, BC-L500 и AC-DN10 поддерживаются полностью, однако гарантируют зарядку только до 95%.

## Механизм V-Mount совместим с широким спектром видеокамер Sony

BP-FLX75 имеет такие же габариты, что и аккумуляторная батарея BP-GL95A, а надежный механизм V-Mount совместим с широким спектром профессиональных видеокамер Sony (в частности PXW-X500, PXW-X400 и PXW-Z450), а также некоторыми моделями портативных видеомагнитофонов и видеомониторов.

## Specifications

### Общие характеристики

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Максимальное напряжение	14,2 В пост. тока
Номинальное напряжение	12,8 В пост. тока
Емкость	5900 мА/ч (прибл. 76 ватт-час)
Рабочая температура	-20...+45°C (-4...+113°F)
Габариты (Ш x В x Г)	101 x 37 x 169 мм (4 x 1,5 x 6,75 дюйма)

---

Масса (приблизительно)	980 г (2 фунта 2,6 унции)
---------------------------	---------------------------

---

Рекомендованное зарядное устройство / адаптер переменного тока	BC-L70A*
	BC-L90*
	BC-L70**
	BC-L160**
	BC-L500**
	AC-DN10**

---

## Примечания

*	Поддержка быстрой зарядки BC-L70A: 1-канальная зарядка BC-L90: 2-канальная параллельная зарядка
---	--

---

**	BC-L70, BC-L160, BC-L500 и AC-DN10 обеспечивают зарядку только до 95%.
----	--

---

## Related products



### BC-L70A

Двухканальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора



### XDCA-FX9

Блок расширения для камеры FX9



## Gallery

