

## BP-U30

Литий-ионный аккумулятор



### Overview

Литий-ионный аккумулятор BP-U30 (28 В\*ч) эффективно поддерживает профессиональную видеосъемку как на выезде, так и в студии. Аккумулятор обладает профессиональной функцией INFO, благодаря которой данные о состоянии аккумулятора передаются в камкордер PMW-EX1.

Когда камкордер включен, на ЖК-мониторе и видоискателе отображается оставшаяся емкость аккумулятора. Эта интеллектуальная функция управления аккумулятором позволяет операторам легко и безошибочно отслеживать состояние аккумулятора.

### Specifications

#### Общие характеристики

Габариты (Ш x В x Г)	41,5 x 45,1 x 69,7 мм (1 11/16 x 1 13/16 x 2 3/4 дюйма)
Масса	220 г (8 унций)
Максимальное/ номинальное	16,4 В пост. тока/14,4 В пост. тока

напряжение

---

Емкость 28 В\*ч

---

Время зарядки (при  
использовании ВС-  
U1) Прибл. 130 мин.

---

Рабочая  
температура От -20 до +45 °С

---

Отображение  
оставшейся емкости Четыре светодиода (20, 40, 60 и  
80%)

---

## Gallery

