

BRBK-HSD2

Плата вывода HD/SD-SDI для
роботизированных камер
BRC-H900 и BRC-Z330



Overview

Плата последовательного цифрового вывода с возможностью переключения между HD и SD

Плата вывода BRBK-HSD2 предназначена для роботизированных HD-камер BRC-H900 и BRC-Z330. Она также поддерживает блок оптического HD-мультиплексора BRU-SF10, подключаемый к камерам BRC-Z330. Плата позволяет передавать 3 цифровых выходных видеосигнала и выводить видео с камер в формате сигнала HD-SDI, соответствующего стандартам последовательных цифровых интерфейсов SMPTE-292M, или же в пониженном качестве как сигнал SD-SDI, соответствующий стандартам SMPTE-259M. При использовании платы в режиме HD-SDI на видеосигнал накладываются меню камеры.

Gallery

